

Fibox MNX

FIBOX MNX-Gehäuse aus Polycarbonat und ABS werden mittels einer hochwertigen Spritzgusstechnologie hergestellt. Sie dienen zum Einbau und Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten in anspruchsvollster Umgebung. Die MNX-Serie umfasst mehr als 260 unterschiedliche Gehäuse-Varianten.



MNX



Große Auswahl – Mehr als 260 Varianten



Vertiefungen für Folientastaturen



RoHS-konform und halogenfrei

Polycarbonat und ABS Gehäuse

Bitte fragen Sie nach dem Fibox-Montageservice für Reihenklammern und Kabeleinführungen.

WANDLUNGSFÄHIGE DECKEL
Hellgrau oder rauchgrau transparente Deckel aus Polycarbonat bieten eine ansprechende Optik. Kundenspezifische Werkzeuge bieten die Möglichkeit spezieller Öffnungen, Rahmen und Vertiefungen für die verschiedensten Anwendungen.

FIBOX MNX PCM
Gehäuse mit metrischen Vorprägungen zur schnellen Montage von Verschraubungen.

PANNEAU PIVOTANT

ZWECKMÄSSIGE DECKEL-SCHRAUBEN
Das Gehäuse wird mit korrosionsfreien Kunststoffdeckelschrauben (Kreuzschlitz) geliefert. Ein spezieller Flügelkopfstecker kann in die Deckelschrauben eingerastet werden und ermöglicht ein Öffnen des Deckels ohne zusätzliches Werkzeug. Die Deckel sind mit einem Plombierpfropfen einfach zu versiegeln. Die grauen Deckel werden mit grauen Deckel mit schwarzen Deckelschrauben geliefert.

BEFESTIGUNGSLEISTE FÜR SWING PANEL
Frontplatten aus Aluminium können mit dieser Befestigungsleiste sowohl im Deckel als auch im Unterteil befestigt und in verschiedenen Höhen justiert werden. Gleichzeitig haben diese handlichen Führungen auch eine Scharnierfunktion.

VERDECKTE SCHARNIERE
Das korrosionsfreie Scharnier ist von der Außenseite des Gehäuses montierbar. Abdeckkappen für die Schrauben und Scharniere runden die ansprechende Optik dieses Gehäuses ab.

VERTIEFUNG FÜR FOLIENASTATUREN
Der Mittelteil des Deckels ist leicht vertieft und ermöglicht dadurch ein einfaches und sauberes Anbringen von Folientastaturen. Ein spezieller Deckel für Größe PC 150 und PC 175.



MNX PC/ABS 95L

100 x 100

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 95/35 LG	6012331	100 x 100 x 35	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 95/50 LG	6012332	100 x 100 x 50	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 95/35 LT	6012931	100 x 100 x 35	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 95/50 LT	6012932	100 x 100 x 50	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 95/35 LG	6082331	100 x 100 x 35	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 95/50 LG	6082332	100 x 100 x 50	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 95/35 LT	6082931	100 x 100 x 35	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 95/50 LT	6082932	100 x 100 x 50	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 95	5514583	66 x 80	Montageplatte
MIN 8	6314584	15 x 80	Tragschiene TS 15
B-3	8524030	35 x 80	Tragschiene TS 35
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen • 4 St. mit Schrauben



MNX PC/ABS 95H

100 x 100

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07




Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 95/60 HG	6011331	100 x 100 x 60	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 95/75 HG	6011332	100 x 100 x 75	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 95/60 HT	6011931	100 x 100 x 60	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 95/75 HT	6011932	100 x 100 x 75	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 95/60 HG	6081331	100 x 100 x 60	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 95/75 HG	6081332	100 x 100 x 75	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 95/60 HT	6081931	100 x 100 x 60	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 95/75 HT	6081932	100 x 100 x 75	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 95	5514583	66 x 80	Montageplatte
MIN 8	6314584	15 x 80	Tragschiene TS 15
B-3	8524030	35 x 80	Tragschiene TS 35
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben





MNX PC/ABS 100L

130 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 100/35 LG	6012301	130 x 80 x 35	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 100/50 LG	6012302	130 x 80 x 50	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 100/75 LG	6012303	130 x 80 x 75	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 100/100 LG	6012304	130 x 80 x 100	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 100/35 LT	6012901	130 x 80 x 35	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 100/50 LT	6012902	130 x 80 x 50	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 100/75 LT	6012903	130 x 80 x 75	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 100/100 LT	6012904	130 x 80 x 100	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 100/35 LG	6082301	130 x 80 x 35	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 100/50 LG	6082302	130 x 80 x 50	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 100/75 LG	6082303	130 x 80 x 75	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 100/100 LG	6082304	130 x 80 x 100	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 100/35 LT	6082901	130 x 80 x 35	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 100/50 LT	6082902	130 x 80 x 50	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 100/75 LT	6082903	130 x 80 x 75	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 100/100 LT	6082904	130 x 80 x 100	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 100	5514076	98 x 48	Montageplatte
MIN 5	6314575	15 x 50	Tragschiene TS 15
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIV 5	5514081	35 x 50	Tragschiene TS 35
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
FP A 100/130	6314570	120 x 62	Frontplatte • Aluminium
HFP 130	6314563		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) • 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen • 4 St. mit Schrauben





MNX PC/ABS 125L

130 x 130

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 125/35 LG	6012307	130 x 130 x 35	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 125/50 LG	6012308	130 x 130 x 50	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 125/75 LG	6012309	130 x 130 x 75	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 125/100 LG	6012310	130 x 130 x 100	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 125/35 LT	6012907	130 x 130 x 35	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 125/50 LT	6012908	130 x 130 x 50	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 125/75 LT	6012909	130 x 130 x 75	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 125/100 LT	6012910	130 x 130 x 100	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 125/35 LG	6082307	130 x 130 x 35	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 125/50 LG	6082308	130 x 130 x 50	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 125/75 LG	6082309	130 x 130 x 75	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 125/100 LG	6082310	130 x 130 x 100	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 125/35 LT	6082907	130 x 130 x 35	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 125/50 LT	6082908	130 x 130 x 50	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 125/75 LT	6082909	130 x 130 x 75	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 125/100 LT	6082910	130 x 130 x 100	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 125	5514077	98 x 98	Montageplatte
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
FP A 125/130	6314571	120 x 112	Frontplatte • Aluminium
HFP 130	6314563		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) • 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen • 4 St. mit Schrauben



MNX

PC/ABS 125H

130 x 130

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07




Besteht aus: Unterteil inkl. TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung
PC 125/60 HG	6011307	130 x 130 x 60	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 125/75 HG	6011308	130 x 130 x 75	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 125/100 HG	6011309	130 x 130 x 100	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 125/125 HG	6011310	130 x 130 x 125	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 125/60 HT	6011907	130 x 130 x 60	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 125/75 HT	6011908	130 x 130 x 75	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 125/100 HT	6011909	130 x 130 x 100	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 125/125 HT	6011910	130 x 130 x 125	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 125/60 HG	6081307	130 x 130 x 60	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 125/75 HG	6081308	130 x 130 x 75	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 125/100 HG	6081309	130 x 130 x 100	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 125/125 HG	6081310	130 x 130 x 125	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 125/60 HT	6081907	130 x 130 x 60	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 125/75 HT	6081908	130 x 130 x 75	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 125/100 HT	6081909	130 x 130 x 100	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 125/125 HT	6081910	130 x 130 x 125	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung
MIV 125	5514077	98 x 98	Montageplatte
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
FP A 125/130	6314571	120 x 112	Frontplatte ▪ Aluminium
HFP 130	6314563		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben





MNX PC/ABS 150L

180 x 130

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 150/35 LG	6012313	180 x 130 x 35	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 150/50 LG	6012314	180 x 130 x 50	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 150/75 LG	6012315	180 x 130 x 75	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 150/100 LG	6012316	180 x 130 x 100	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 150/125 LG	6012317	180 x 130 x 125	Gehäuse PC • grauer Deckel • flaches Unterteil
PC 150/35 LT	6012913	180 x 130 x 35	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 150/50 LT	6012914	180 x 130 x 50	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 150/75 LT	6012915	180 x 130 x 75	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 150/100 LT	6012916	180 x 130 x 100	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
PC 150/125 LT	6012917	180 x 130 x 125	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/35 LG	6082313	180 x 130 x 35	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/50 LG	6082314	180 x 130 x 50	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/75 LG	6082315	180 x 130 x 75	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/100 LG	6082316	180 x 130 x 100	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/125 LG	6082317	180 x 130 x 125	Gehäuse ABS • grauer Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/35 LT	6082913	180 x 130 x 35	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/50 LT	6082914	180 x 130 x 50	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/75 LT	6082915	180 x 130 x 75	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/100 LT	6082916	180 x 130 x 100	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil
ABS 150/125 LT	6082917	180 x 130 x 125	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • flaches Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 150	5514078	148 x 98	Montageplatte
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
FP A 150/180	6314572	170 x 112	Frontplatte • Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) • 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen • 4 St. mit Schrauben



MNX

PC/ABS 150H

180 x 130

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07




Besteht aus: Unterteil inkl. TPE Dichtung,
Montageschrauben und Deckel mit Polyamid
Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 150/60 HG	6011313	180 x 130 x 60	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 150/60 HF	6011813	180 x 130 x 60	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 150/75 HG	6011314	180 x 130 x 75	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 150/100 HG	6011315	180 x 130 x 100	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 150/125 HG	6011316	180 x 130 x 125	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 150/150 HG	6011317	180 x 130 x 150	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 150/60 HT	6011913	180 x 130 x 60	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
PC 150/75 HT	6011914	180 x 130 x 75	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
PC 150/100 HT	6011915	180 x 130 x 100	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
PC 150/125 HT	6011916	180 x 130 x 125	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
PC 150/150 HT	6011917	180 x 130 x 150	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/60 HG	6081313	180 x 130 x 60	Gehäuse ABS • grauer Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/75 HG	6081314	180 x 130 x 75	Gehäuse ABS • grauer Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/100 HG	6081315	180 x 130 x 100	Gehäuse ABS • grauer Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/125 HG	6081316	180 x 130 x 125	Gehäuse ABS • grauer Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/150 HG	6081317	180 x 130 x 150	Gehäuse ABS • grauer Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/60 HT	6081913	180 x 130 x 60	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/75 HT	6081914	180 x 130 x 75	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/100 HT	6081915	180 x 130 x 100	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/125 HT	6081916	180 x 130 x 125	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
ABS 150/150 HT	6081917	180 x 130 x 150	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 150	5514078	148 x 98	Montageplatte
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
FP A 150/180	6314572	170 x 112	Frontplatte • Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) • 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungsglaschen • 4 St. mit Schrauben





MNX PC/ABS 150XH

180 x 130

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 150/85 XHG	6013333	180 x 130 x 85	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/85 XHF	6013833	180 x 130 x 85	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/100 XHG	6013334	180 x 130 x 100	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/125 XHG	6013335	180 x 130 x 125	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/150 XHG	6013336	180 x 130 x 150	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/175 XHG	6013337	180 x 130 x 175	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/85 XHT	6013933	180 x 130 x 85	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/100 XHT	6013934	180 x 130 x 100	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/125 XHT	6013935	180 x 130 x 125	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/150 XHT	6013936	180 x 130 x 150	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
PC 150/175 XHT	6013937	180 x 130 x 175	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/85 XHG	6083333	180 x 130 x 85	Gehäuse ABS • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/100 XHG	6083334	180 x 130 x 100	Gehäuse ABS • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/125 XHG	6083335	180 x 130 x 125	Gehäuse ABS • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/150 XHG	6083336	180 x 130 x 150	Gehäuse ABS • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/175 XHG	6083337	180 x 130 x 175	Gehäuse ABS • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/85 XHT	6083933	180 x 130 x 85	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/100 XHT	6083934	180 x 130 x 100	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/125 XHT	6083935	180 x 130 x 125	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/150 XHT	6083936	180 x 130 x 150	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 150/175 XHT	6083937	180 x 130 x 175	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 150	5514078	148 x 98	Montageplatte
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
FP A 150/180	6314572	170 x 112	Frontplatte • Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) • 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen • 4 St. mit Schrauben



MNX PC/ABS 175H

180 x 180

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07




Besteht aus: Unterteil inkl. TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 175/60 HG	6011319	180 x 180 x 60	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 175/75 HG	6011320	180 x 180 x 75	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 175/100 HG	6011321	180 x 180 x 100	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 175/125 HG	6011322	180 x 180 x 125	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 175/150 HG	6011323	180 x 180 x 150	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 175/60 HT	6011919	180 x 180 x 60	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 175/75 HT	6011920	180 x 180 x 75	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 175/100 HT	6011921	180 x 180 x 100	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 175/125 HT	6011922	180 x 180 x 125	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
PC 175/150 HT	6011923	180 x 180 x 150	Gehäuse PC ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/60 HG	6081319	180 x 180 x 60	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/75 HG	6081320	180 x 180 x 75	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/100 HG	6081321	180 x 180 x 100	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/125 HG	6081322	180 x 180 x 125	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/150 HG	6081323	180 x 180 x 150	Gehäuse ABS ▪ grauer Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/60 HT	6081919	180 x 180 x 60	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/75 HT	6081920	180 x 180 x 75	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/100 HT	6081921	180 x 180 x 100	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/125 HT	6081922	180 x 180 x 125	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil
ABS 175/150 HT	6081923	180 x 180 x 150	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ hohes Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 175	5514079	148 x 148	Montageplatte
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
FP A 175/180	6314573	170 x 162	Frontplatte ▪ Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben





MNX PC/ABS 200H

255 x 180

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 200/63 HG	6011324	255 x 180 x 63	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 200/75 HG	6011326	255 x 180 x 75	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 200/100 HG	6011327	255 x 180 x 100	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 200/150 HG	6011329	255 x 180 x 150	Gehäuse PC • grauer Deckel • hohes Unterteil
PC 200/63 HT	6011924	255 x 180 x 63	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
PC 200/75 HT	6011926	255 x 180 x 75	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
PC 200/100 HT	6011927	255 x 180 x 100	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
PC 200/150 HT	6011929	255 x 180 x 150	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
ABS 200/63 HG	6081324	255 x 180 x 63	Gehäuse ABS • grauer Deckel • hohes Unterteil
ABS 200/75 HG	6081326	255 x 180 x 75	Gehäuse ABS • grauer Deckel • hohes Unterteil
ABS 200/100 HG	6081327	255 x 180 x 100	Gehäuse ABS • grauer Deckel • hohes Unterteil
ABS 200/150 HG	6081329	255 x 180 x 150	Gehäuse ABS • grauer Deckel • hohes Unterteil
ABS 200/63 HT	6081924	255 x 180 x 63	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
ABS 200/75 HT	6081926	255 x 180 x 75	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
ABS 200/100 HT	6081927	255 x 180 x 100	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil
ABS 200/150 HT	6081929	255 x 180 x 150	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • hohes Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 200	5514080	223 x 148	Montageplatte
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIN 20	6314578	15 x 225	Tragschiene TS 15
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
MIV 20	5514084	35 x 225	Tragschiene TS 35
FP A 200/180	6314574	237 x 170	Frontplatte • Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) • 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen • 4 St. mit Schrauben



MNX PC/ABS 200XH

255 x 180

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07




Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 200/88 XHG	6013330	255 x 180 x 88	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 200/100 XHG	6013326	255 x 180 x 100	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 200/125 XHG	6013327	255 x 180 x 125	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 200/175 XHG	6013329	255 x 180 x 175	Gehäuse PC • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
PC 200/88 XHT	6013930	255 x 180 x 88	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
PC 200/100 XHT	6013926	255 x 180 x 100	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
PC 200/125 XHT	6013927	255 x 180 x 125	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
PC 200/175 XHT	6013929	255 x 180 x 175	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 200/88 XHG	6083330	255 x 180 x 88	Gehäuse ABS • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 200/100 XHG	6083326	255 x 180 x 100	Gehäuse ABS • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 200/125 XHG	6083327	255 x 180 x 125	Gehäuse ABS • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 200/175 XHG	6083329	255 x 180 x 175	Gehäuse ABS • grauer Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 200/88 XHT	6083930	255 x 180 x 88	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 200/100 XHT	6083926	255 x 180 x 100	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 200/125 XHT	6083927	255 x 180 x 125	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil
ABS 200/175 XHT	6083929	255 x 180 x 175	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel • extra hohes Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 200	5514080	223 x 148	Montageplatte
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIN 20	6314578	15 x 225	Tragschiene TS 15
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
MIV 20	5514084	35 x 225	Tragschiene TS 35
FP A 200/180	6314574	237 x 170	Frontplatte • Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) • 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen • 4 St. mit Schrauben





MNX PC/ABS 300Z

360 x 255

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PC 300/150 ZG	6017338	360 x 255 x 152	Gehäuse PC • grauer Deckel
PC 300/150 ZT	6017938	360 x 255 x 152	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel
ABS 300/150 ZG	6087338	360 x 255 x 152	Gehäuse ABS • grauer Deckel
ABS 300/150 ZT	6087938	360 x 255 x 152	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 300	5514585	330 x 225	Montageplatte
MIV 200	5514080	223 x 148	Montageplatte
MIV 150	5514078	148 x 98	Montageplatte
MIN 20	6314578	15 x 225	Tragschiene TS 15
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIV 30	5514586	35 x 329	Tragschiene TS 35
MIV 20	5514084	35 x 225	Tragschiene TS 35
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
FP 10674	5510674		Wandbefestigungslaschen • 2 St. inkl. Schrauben



MNX PCM 95

100 x 100

PC: IP 66/IP 67, IK 08




Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und PUR Dichtung, Montageschrauben und Deckel inkl. Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung
PCM 95/60 G	6016331	100 x 100 x 60	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 95/75 G	6016332	100 x 100 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 95/60 T	6016931	100 x 100 x 60	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 95/75 T	6016932	100 x 100 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung
MIV 95	5514583	66 x 80	Montageplatte
MIN 8	6314584	15 x 80	Tragschiene TS 15
B-3	8524030	35 x 80	Tragschiene TS 35
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben





MNX PCM 100

130 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08


Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel inkl. Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PCM 100/60 G	6016301	130 x 80 x 60	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 100/75 G	6016302	130 x 80 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 100/100 G	6016303	130 x 80 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 100/125 G	6016304	130 x 80 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 100/60 T	6016901	130 x 80 x 60	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 100/75 T	6016902	130 x 80 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 100/100 T	6016903	130 x 80 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 100/125 T	6016904	130 x 80 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 100	5514076	98 x 48	Montageplatte
MIN 5	6314575	15 x 50	Tragschiene TS 15
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIV 5	5514081	35 x 50	Tragschiene TS 35
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
FP A 100/130	6314570	120 x 62	Frontplatte ▪ Aluminium
HFP 130	6314563		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben



MNX PCM 125

130 x 130

PC: IP 66/IP 67, IK 08




Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel inkl. Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PCM 125/60 G	6016307	130 x 130 x 60	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 125/75 G	6016308	130 x 130 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 125/100 G	6016309	130 x 130 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 125/125 G	6016310	130 x 130 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 125/60 T	6016907	130 x 130 x 60	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 125/75 T	6016908	130 x 130 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 125/100 T	6016909	130 x 130 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 125/125 T	6016910	130 x 130 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 125	5514077	98 x 98	Montageplatte
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
FP A 125/130	6314571	120 x 112	Frontplatte ▪ Aluminium
HFP 130	6314563		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben





MNX PCM 150

180 x 130

PC: IP 66/IP 67, IK 08


Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel inkl. Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PCM 150/60 G	6016313	180 x 130 x 60	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 150/75 G	6016314	180 x 130 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 150/100 G	6016315	180 x 130 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 150/125 G	6016316	180 x 130 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 150/150 G	6016317	180 x 130 x 150	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 150/60 T	6016913	180 x 130 x 60	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 150/75 T	6016914	180 x 130 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 150/100 T	6016915	180 x 130 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 150/125 T	6016916	180 x 130 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 150/150 T	6016917	180 x 130 x 150	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 150	5514078	148 x 98	Montageplatte
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
FP A 150/180	6314572	170 x 112	Frontplatte ▪ Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben



MNX PCM 150X

180 x 130

PC: IP 66/IP 67, IK 08




Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und PUR Dichtung, Montageschrauben und Deckel inkl. Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung
PCM 150/85 XG	6016333	180 x 130 x 85	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 150/100 XG	6016334	180 x 130 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 150/125 XG	6016335	180 x 130 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 150/150 XG	6016336	180 x 130 x 150	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 150/175 XG	6016337	180 x 130 x 175	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 150/85 XT	6016933	180 x 130 x 85	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 150/100 XT	6016934	180 x 130 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 150/125 XT	6016935	180 x 130 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 150/150 XT	6016936	180 x 130 x 150	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 150/175 XT	6016937	180 x 130 x 175	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ extra hohes Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung
MIV 150	5514078	148 x 98	Montageplatte
MIN 10	6314576	15 x 100	Tragschiene TS 15
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIV 10	5514082	35 x 100	Tragschiene TS 35
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
FP A 150/180	6314572	170 x 112	Frontplatte ▪ Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben



MNX PCM 200

255 x 180

PC: IP 66/IP 67, IK 08




Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Montageschrauben und Deckel inkl. Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PCM 200/63 G	6016324	255 x 180 x 63	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 200/75 G	6016326	255 x 180 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 200/100 G	6016327	255 x 180 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 200/150 G	6016329	255 x 180 x 150	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 200/63 T	6016924	255 x 180 x 63	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 200/75 T	6016926	255 x 180 x 75	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 200/100 T	6016927	255 x 180 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel
PCM 200/150 T	6016929	255 x 180 x 150	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 200	5514080	223 x 148	Montageplatte
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIN 20	6314578	15 x 225	Tragschiene TS 15
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
MIV 20	5514084	35 x 225	Tragschiene TS 35
FP A 200/180	6314574	237 x 170	Frontplatte ▪ Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben





MNX PCM 200X

255 x 180

PC: IP 66/IP 67, IK 08


Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und PUR Dichtung, Montageschrauben und Deckel inkl. Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
PCM 200/88 XG	6015330	255 x 180 x 88	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 200/100 XG	6015326	255 x 180 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 200/125 XG	6015327	255 x 180 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 200/175 XG	6015329	255 x 180 x 175	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 200/88 XT	6015930	255 x 180 x 88	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 200/100 XT	6015926	255 x 180 x 100	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 200/125 XT	6015927	255 x 180 x 125	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ extra hohes Unterteil
PCM 200/175 XT	6015929	255 x 180 x 175	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel ▪ extra hohes Unterteil

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MIV 200	5514080	223 x 148	Montageplatte
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIN 20	6314578	15 x 225	Tragschiene TS 15
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
MIV 20	5514084	35 x 225	Tragschiene TS 35
FP A 200/180	6314574	237 x 170	Frontplatte ▪ Aluminium
HFP 180	6314564		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
FP 22046	8522346		Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben



MNX PCM 300Z

360 x 255

PC: IP 66/IP 67, IK 08




Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und PUR Dichtung, Montageschrauben und Deckel inkl. Polyamid Deckelschrauben.

Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung
PCM 300/150 ZG	6016338	360 x 255 x 152	Gehäuse PC, metrisch ▪ grauer Deckel
PCM 300/150 ZT	6016938	360 x 255 x 152	Gehäuse PC, metrisch ▪ rauchgrau transparenter Deckel

Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung
MIV 300	5514585	330 x 225	Montageplatte
MIV 200	5514080	223 x 148	Montageplatte
MIV 150	5514078	148 x 98	Montageplatte
MIN 20	6314578	15 x 225	Tragschiene TS 15
MIN 15	6314577	15 x 150	Tragschiene TS 15
MIV 30	5514586	35 x 329	Tragschiene TS 35
MIV 20	5514084	35 x 225	Tragschiene TS 35
MIV 15	5514083	35 x 150	Tragschiene TS 35
FP 10674	5510674		Wandbefestigungslaschen ▪ 2 St. inkl. Schrauben



ZUBEHÖR

Bestellbez. Artikel-Nr. Beschreibung

Montageplatte (galvanisch verzinkter Stahl, 1,5 mm dick)

MIV 95	5514583	66 x 80
MIV 100	5514076	98 x 48
MIV 125	5514077	98 x 98
MIV 150	5514078	148 x 98
MIV 175	5514079	148 x 148
MIV 200	5514080	223 x 148
MIV 300	5514585	330 x 225



DIN-15 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 5,0 mm hoch)

MIN 5	6314575	15 x 50
MIN 8	6314584	15 x 80
MIN 10	6314576	15 x 100
MIN 15	6314577	15 x 150
MIN 20	6314578	15 x 225




DIN-35 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 7,5 mm hoch)

MIV 5	5514081	35 x 50
MIV 10	5514082	35 x 100
MIV 15	5514083	35 x 150
MIV 20	5514084	35 x 225
MIV 30	5514586	35 x 329



Frontplatte (Aluminium, 1,5 mm dick)

FP A 100/130	6314570	120 x 62 ▪ Aluminium
FP A 125/130	6314571	120 x 112 ▪ Aluminium
FP A 150/180	6314572	170 x 112 ▪ Aluminium
FP A 175/180	6314573	170 x 162 ▪ Aluminium
FP A 200/180	6314574	237 x 170 ▪ Aluminium



Befestigungsleiste für Frontplatte

HFP 130	6314563	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) ▪ 2 St. inkl. Schrauben
HFP 180	6314564	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) ▪ 2 St. inkl. Schrauben

Scharniere und Wandbefestigungslaschen

TH A	9802001	Plastik-Scharniere, grau ▪ 2 Stück mit Schrauben
TH BA	9802000	Plastik-Scharniere, schwarz ▪ 2 Stück mit Schrauben
MB 14560	6314560	Blindpfropfen ▪ Grau
MB 14560B	6334560	Blindpfropfen ▪ Schwarz
FP 22046	8522346	Wandbefestigungslaschen ▪ 4 St. mit Schrauben
FP 10674	5510674	Wandbefestigungslaschen ▪ 2 St. inkl. Schrauben



Deckelschrauben

SS 14550L	6314550	Deckelschraube für flachen (10/13 mm) Deckel ▪ Grau
SS 14551H	6314551	Deckelschraube für hohen (25-100 mm) Deckel ▪ Grau
SS 14550BL	6334550	Deckelschraube für flachen (10/13 mm) Deckel ▪ Schwarz
SS 14551BH	6334551	Deckelschraube für hohen (25-100 mm) Deckel ▪ Schwarz



Graues Schraubenset für graue Deckel

MBS LL	6300001	Flacher Deckel (10/13 mm) ▪ Flaches Unterteil (25 mm)
MBS LH	6300002	Flacher Deckel (10/13 mm) ▪ Hohes Unterteil (50-125 mm)
MBS HL	6300003	Hoher Deckel (25-100 mm) ▪ Flaches Unterteil (25 mm)
MBS HH	6300004	Hoher Deckel (25-100 mm) ▪ Hohes Unterteil (50-125 mm)



ZUBEHÖR

Bestellbez. Artikel-Nr. Beschreibung

Schwarzes Schraubenset für transparente Deckel

MBS BLL	6330001	Flacher Deckel (10/13 mm) • Flaches Unterteil (25 mm)
MBS BLH	6330002	Flacher Deckel (10/13 mm) • Hohes Unterteil (50-125 mm)
MBS BHL	6330003	Hoher Deckel (25-100 mm) • Flaches Unterteil (25 mm)
MBS BHH	6330004	Hoher Deckel (25-100 mm) • Hohes Unterteil (50-125 mm)



Polyamid Flügelkopfschrauben

MB 14552	6314552	Flügelkopf für Deckelschraube • grau
MB 14552B	6334552	Flügelkopf für Deckelschraube • schwarz
MBS 14552	6300005	Flügelkopfsatz • grau (40 St.)
MBS 14552B	6330005	Flügelkopfsatz • schwarz (40 St.)



Polyamid Plombierpfropfen

DP 14553	6314553	Plombierpfropfen für Deckelschraube • grau
DP 14553B	6334553	Plombierpfropfen für Deckelschraube • schwarz
DPS 14553	6300006	Plombierpfropfsatz • grau (40 St.)
DPS 14553B	6330006	Plombierpfropfsatz • schwarz (40 St.)



Montageschrauben

MR ZN2.9x6.5	6314052	Montageschraube
KN 3.9x9.5	5514042	Montageschraube
KN 3.9x9.5-10 SET	5614042	Montageschraubensatz • (10 St.)



MNX Technische Informationen

Eigenschaften	Polycarbonat (PC)	ABS
Schutzart (EN 60529)	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67
Schlagfestigkeit (EN 62262)	IK 08	IK 07
Temperaturbeständigkeit Celsius (Kurzzeit) Fahrenheit	-40° . . .120°C -40° . . .250°F	-40° . . .80°C -40° . . .175°F
Temperaturbeständigkeit Celsius (Dauergebrauch) Fahrenheit	-40° . . .80°C -40° . . .175°F	-40° . . .60°C -40° . . .140°F
Elektrische Isolation	voll isoliert ☐	voll isoliert ☐
Farbton hellgraue Teile	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
PC-Deckel transparent, Farbe	Rauchgrau	Rauchgrau
Deckelschrauben, Farbe	Schwarz oder Grau	Schwarz oder Grau
Deckelschrauben, Material	Polyamid (PA)	Polyamid (PA)
Dichtung	TPE/PUR	TPE/PUR
Brandklassifikation	UL 94-5V	UL 94HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) selbstverlöschend (PC)	960°C	650°C
Halogenfrei	ja	ja
UV Beständigkeit	UL 508 720 Stunden im "Witterungstest"	
Chemische Beständigkeit*	Gut	Gut

Approbationen

USA Gehäuse für elektrische Ausrüstung
PC: UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 oder 13); UL Akte E75645 Vol 1
Sec 7; UL 746C-5VA vertikaler Flammentest (UL 50/508)
ABS: NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 oder 13)

Kanada Industrielle Kontrollausrüstung
Gehäuse für elektrische Ausrüstung/ULc

Europa Gehäuse für Schalt- und Kontrollanlagen und Kontrollanlagen Zubehör EN 62208:2003 (50298:1998)

Europa Sicherheit für Ausrüstung in der Informationstechnologie
EN 60950
RoHS Richtlinie 2002/95/EC

Russland GostR - Gost Russian certificate of conformity

Technische Änderungen vorbehalten

*Für weitere Informationen fordern Sie bitte das separate Datenblatt über Rohstoffe an.