

MICO BASIC 8.2

MICO BASIC 8.2
8 Kanäle
Stromeinstellung 2 A

Abbildung

- Brandschutz (EN 60950-1)
- Betriebsspannungsschutz (EN 61131-2)

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Stromeinstellung	2 A
Summenmeldeausgang	max. 20 mA; high: alle Kanäle EIN; low: nicht alle Kanäle EIN
Einschaltkapazität	max. 20 mF (pro Kanal)
Ferneinschalten (ON)	10...30 V DC
Impulslänge	min. 20 ms

Allgemeine Daten

Eingangsklemmen	1 × 16 mm ²
Ausgangsklemmen	je Ausgang 1 × 4 mm ²
Meldeklemmen	2.5 mm ²
Brückkonzept	einseitig mittels Federkraftklemme oder Brückset (max. 40 A)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Anschlussart	Federkraftklemmen
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)


Kaufmännische Daten

Nettogewicht	160
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85363010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Funktionen

Intelligente Stromüberwachung	
Meldekontakt	

Schaltbild



Maßskizze

