

KERN HO10K

Premium UCI Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers



Bauform

Abmessungen (BxTxH):	28 x 83 x 160 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	28 x 83 x 160 mm
Gehäusematerial:	Metall lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	28 x 83 x 160 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Wägeeinheiten: HB HL HRB HRC HV MPa

Funktionen

Durchschnittsbildung:	ja
Grenzwertfunktion:	ja
Optisches Bereit-Signal:	ja
Statistikfunktion:	ja
Testet in alle Prüfrichtungen (360°):	ja

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	6 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	12 h
Akkuladezeit:	8 h
Eingangsspannung:	110 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Dienstleistungen

Werkskalibrierschein: 961-270

Kategorie

Kategorie: Härteprüfgeräte
Marke: Sauter

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	395 x 315 x 140 mm
Bruttogewicht:	5 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	500 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3481
Versandart:	Paketdienst