



II  
mm

II  
mm

## EIGENSCHAFTEN:

- Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung
- Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
- Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
- Leichter und stabiler Aluminium-Rahmen
- Ergonomisch geformter Griff

## TRACKER R

Modell	Länge	Bandbreite
TR 20	20 m	13 mm
TR 30	30 m	13 mm
TR 50	50 m	13 mm

### Technische Details:

Artikelbezeichnung	Bandmaß
Skalierung	mm
EG-Genauigkeitsklasse	II
Material Band	Stahl
Oberfläche Band	matt lackiert, weiß
Endhaken	Multifunktion
Nieten für Endhaken	2
Verstärkungsplatte	Kunststoff
Material Gehäuse	Aluminium
Farbe Gehäuse	silber
Ersatzband	auf Anfrage
Gehäuseform	Einfachrahmen
Bandanfang	B
Getriebeübersetzung Kurbel	1:1