



EIGENSCHAFTEN:

- Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung
- Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
- Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
- Robuster Aluminium-Y-Rahmen
- Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang

PROSPECTOR R

Modell	Länge	Bandbreite
YR 30	30 m	13 mm
YR 50	50 m	13 mm

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Bandmaß
Skalierung	mm
EG-Genauigkeitsklasse	II
Material Band	Stahl
Oberfläche Band	matt lackiert, weiß
Endhaken	Multifunktion
Nieten für Endhaken	2
Verstärkungsplatte	Kunststoff
Material Gehäuse	Aluminium
Farbe Gehäuse	silber
Ersatzband	auf Anfrage
Gehäuseform	Y-Rahmen
Bandanfang	B
Getriebeübersetzung Kurbel	1:1