


## Synergy 21 LED Retrofit E27 S14 gelb mit 2 Watt für Lichterkette



S14 E27 Glas Bulb gelb  
AC 230V/24V DC  
2 Watt  
Höhe: 90mm (mit Sockel)  
Durchmesser: 45mm  
Schutzklasse: IP54  
Lichtfarbe: gelb

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10 bis +50°C betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden

### Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	300
Dimmbar:	nein
LED Strip Länge:	90mm
Lichtfarbe:	gelb
Schutzklasse:	IP54

Merkmal	Wert
Socket:	E27
Gewicht:	0.017 Kg

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
111328	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm blau
111332	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm gelb
111330	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm grün
111329	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm lila
111327	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm orange