

Artikelnummer: 305139

Kurzbeschreibung: Stationaire heftafel TRSHT1T

Langbeschreibung: Stationaire heftafels TRSHT met driebubbele schaar: Stationaire heftafels uit de TRSHT-serie kunnen zowel direct op de vloer als in de vloer worden gemonteerd en ingebouwd. Ingebed in de vloer is het een ruimtebesparende variant. Stationaire heftafels worden voornamelijk gebruikt voor het laden of uitrusten in magazijnen, expeditiebedrijven of industriële installaties. De elektrische heftafels van de TRSHT serie met een drievoudige schaar hebben een maximale tafelhoogte van 3000 mm en een draagvermogen tot 2000 kg.

- Traploze, hydraulische hoogteverstelling
- externe besturingseenheid met ca. 3 m voedingskabel
- hoogwaardige poedercoating
- stabiele schaarpoten
- Netspanning: 380 V
- Veiligheidsafstanden tussen de hefschaar en de hefschaar
- allround beschermframe
- Platformformaat (lxb): 1700 x 1000 mm
- hijsmotor: 2,2 kW
- Netspanning (V/A): 380/16

Model TRSHT1T

- Draagvermogen (Q): 1000 kg
- Slagbereik (h): 470 - 3000 mm
- Hefsnelheid: 30 - 40
- Afmetingen: L 1700 x B 1000 x H 470 mm.
- Gewicht: 450 kg

Model TRSHT2T

- Draagvermogen (Q): 2000 kg
- Slagbereik (h): 560 - 3000 mm
- Hefsnelheid: 45 - 50
- Afmetingen: L 1700 x B 1000 x H 560 mm.
- Gewicht: 750 kg

