



## Beschrijving:

Brandstofjerrycan PROFI, 10 l, olijf, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, robuust en ongevoelig voor impact
- TÜV-gecertificeerde productie en E10-geschikt
- compact stapelbaar en passend in jerrycanhouder art.-nr. 435600
- met een in de jerrycanbehuizing geïntegreerde uitlopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdoop, zwart
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y1.0/150../D/BAM 12924-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=165 mm b=breedte=350 mm h=hoogte=310 mm
- Aantrekoppel: 8 Nm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>801000</b>
GTIN	<b>4007228801002</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>olijf</b>
Volume in L	<b>10</b>
Gewicht (kg)	<b>0,75</b>
D x B x H (mm)	<b>165 x 350 x 310</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	<b>790 x 340 x 355</b>

Brutogewicht VE kg	<b>4,261</b>
--------------------	--------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>18</b>
Aantal lagen	<b>6</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,28</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>3</b>
Gewicht (kg)	<b>96,698</b>