



Beschrijving:

Ballonflessen 5 liter zonder schaalverdeling, natuurlijke kleur, bijzonder dikwandig, uit breukvast polyethyleen

- grote opening \varnothing 50 mm maakt eenvoudig vullen, leegmaken en reinigen mogelijk
- onverliesbare schroefdoop
- goed bruikbaar als reinigingsjerrycan
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- UV-bescherming voor een lange levensduur
- met schroefstop gesloten opening voor het opschroeven van aflatkranen en hoekventielen (brede schroefdraad 22 mm)
- op aanvraag: Op maat laten maken zonder schroefstopopening, bedrukking, etikettering, individuele schaalverdeling en kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Aflatkranen (art.-nr. 550100 + 560100), hoekventielen (art.-nr. 520100 + 520700)
- Reserveonderdelen: Draagbeugels of draaggrepen, schroefdoop \varnothing 65 mm en stoppenset bestaande uit schroefstoppen en 2 afdichtingen
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ en bisfenol A (BPA)-vrij
- w = binnen- \varnothing van de vulopening = 50 mm / a = schroefdraad buiten- \varnothing = 65 mm
- Diameter d=167 mm / Hoogte h=348 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	823300
GTIN	4007228705003
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Volume in L	5
Gewicht (kg)	0,57
D x B x H (mm)	167 x 167 x 348

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	445 x 320 x 475

Brutogewicht VE kg	3,25
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	24
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Kartonnen dozen per laag	6
Gewicht (kg)	98,0