


# 19"-Verteilergestell 42 HE, 2100x600x1100mm, mit Sockel

**Artikelnummer** 26.50.9305  
**Hersteller** APRANET  
**Hersteller-Art.-Nr.** 58-2100-00



- Flexible Alternative zu einem 19"-Schrank
- Geeignet bei häufigem Zugriff auf 19"-Einbaugeräte, z.B. in Labors, Entwicklung- und Testabteilungen, oder zum Einsatz in klimatisierten und gesicherten Technikräumen
- Material: Stahlblech
- Das 19"-Verteilergestell besteht aus zwei 19"-Rahmen von je 21 HE (26.50.8880) und einem stabilen Sockel (26.50.8881), auf dem auch noch eine zweite 19"-Ebene (26.50.9307) installiert werden kann.
- Alternativ zum Sockel kann das Gestell auch auf einem Standfusset (26.50.8882) befestigt werden, für den auch optional ein Rollenset (26.50.8883) erhältlich ist.
- Hinweis: Abbildung ähnlich!

- Weiteres optionales Zubehör:  
19"-Fachboden 3 HE 26.51.0009, Stellfläche 425 x 350 mm, Tragkraft max. 15 kg  
Einhängbare Gleitschienen 26.51.0159 zur Unterstützung von 19"-Komponenten

## Technische Daten

Hersteller	APRANET
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	42
Mit Sockel	ja

---

Abmessungen (HxBxT) mit Sockel	2100 x 600 x 1100 mm
-----------------------------------	----------------------

Schutzart IP	00
--------------	----

19"-Ebene	vorne
-----------	-------

Belüftung	passiv
-----------	--------

Justierfüsse	nein
--------------	------

Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 lichtgrau
------------------------	--------------------

Technische Besonderheiten	Mit stabilem Sockel
------------------------------	---------------------