

ZARGES Überstieg Z600

Podest Höhe 2 m, Podest Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, 2 x 8 geriefte Stufen (inkl. Podest), Stufenbreite 1000 mm, 60° Neigung, aus Aluminium, Handlauf einseitig

Artikelnummer: 139375



ZARGES Überstieg Z600


Überstieg

- Podest Höhe 2 m, Podest Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 1000 mm
- 60° Neigung
- Ausladung 2,717 m
- aus Aluminium
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Sichere Anwendung durch 1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
- Handlauf einseitig
- Befestigung mit Bodenkonsolen
- Gewicht 86,11 kg
- gemäß DIN EN ISO 14122

Technische Details

Steigtechnik	Überstieg	Ausladung	2,717 m
Material	Aluminium	belastbar bis	300 kg
Neigungswinkel	60 °	Stufen belastbar bis	150 kg
Nutzung	beidseitig	klappbar	nein
Höhe Podest	2 m	fahrbar	nein
Breite Podest	1000 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
Tiefe Podest	600 mm	Sicherheitsbügel	nein
lichte Höhe	1,88 m	Handlauf	einseitig
Stufen Anzahl	2 x 8	Befestigungsart	Bodenkonsolen
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Norm	DIN EN ISO 14122
Breite Stufen	1000 mm	Gewicht	86,11 kg

Zubehör

139384		Handlauf für Überstieg, 60° Neigung, Für 8 Stufen
--------	---	---