

## Kappes Kombiregal RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 500 mm, Fachlast 125 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Zusätzlicher Stauraum für Werkzeuge und Kleinteile in 3 Schublade(n), 6 Euro-Transportbehälter H x L x B 220 x 400 x 300 mm, 5 Sichtlagerbehälter Größe 7 H x B x T 75 x 105 x 160 mm, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 160102



## Kappes Kombiregal RasterPlan® mit Schubladenblock

Kombiregal

- Grundfeld
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 500 mm
- Fachlast 125 kg
- Fachbreite 500 mm
- Schubladentraglast 80 kg
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Zusätzlicher Stauraum für Werkzeuge und Kleinteile in 3 Schublade(n)

- Rückwand mit 2 Lochplatten (B 1000 mm)
- 1 Seitenwand mit Schlitzplatte (H 1000 mm)
- 6 Euro-Transportbehälter H x L x B 220 x 400 x 300 mm
- 5 Sichtlagerbehälter Größe 7 H x B x T 75 x 105 x 160 mm
- 28-teiliges Werkzeughaltersortiment, 1 Universalhalter und 1 Rohrträger
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferung inklusive Hakensortiment

## Technische Details

|                       |  |                           |  |
|-----------------------|--|---------------------------|--|
| Möbeltyp              | Regal                                  | Schubladentraglast        | 80 kg  |
| Regaltyp              | Kombiregal                             | Kasten-Anzahl x Größe     | 5 x Gr. 7 H x B x T 75 x 105 x 160 mm                                |
| Regalsystem           | Stecksystem                            | Behälter Anzahl x Größe   | 6 Transportbehälter HxLxB 220x400x300 mm                             |
| Regalfeld             | Grundfeld                              | Werkzeughalter            | 28-teiliges Werkzeughaltersortiment, 1 Universalhalter, 1 Rohrträger |
| Material              | Stahl                                  | Plattentyp                | Loch-/Schlitzplatte  |
| Höhe                  | 2000 mm                                | Rückwand Konstruktion     | Lochprägung  |
| Breite                | 1000 mm                                | Seitenwand Konstruktion   | offen/mit 1 Schlitzplatte  |
| Tiefe                 | 500 mm                                 | Platten Anzahl            | 3 Stück  |
| Nutzung               | einseitig                              | Breite Platte             | 1000 mm  |
| Regal Ausstattung     | Böden, Schubladen, Loch-/Schlitzplatte | Höhe Platte               | 1000 mm  |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück                                | Oberfläche Boden          | verzinkt   |
| Böden- / Ebenentyp    | Stahlboden                             | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm  |
| Fachlast              | 125 kg                                 | Oberfläche Ständer        | kunststoffbeschichtet  |
| Fachbreite            | 500 mm                                 | Farbe Ständer             | enzianblau   |
| Stärke Fachboden      | 500 mm                                 | Farbe Ausführung          | Enzianblau/verzinkt  |
| Schubladen Anzahl     | 3 Stück                                | Gewicht                   | 82,05 kg   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150265 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 50 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben  |
| 150266 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 100 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150267 |  | Haken, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150268 |    | Haken, für Lochplatte, Länge 200 mm, Hakenende schräg, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben                 |
| 150269 |    | Haken, für Lochplatte, Länge 35 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben               |
| 150270 |    | Haken, für Lochplatte, Länge 75 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben               |
| 150271 |    | Haken, für Lochplatte, Länge 125 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben              |
| 150272 |    | Doppelhaken, für Lochplatte, Länge 35 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben         |
| 150274 |    | Doppelhaken, für Lochplatte, Länge 50 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben         |
| 150275 |    | Doppelhaken, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende senkrecht, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben        |
| 150276 |   | Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 50 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben                           |
| 150277 |  | Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 100 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben        |
| 150278 |  | Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben        |
| 150279 |  | Doppel-Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 50 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben  |
| 150280 |  | Doppel-Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 100 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150281 |  | Doppel-Werkzeughalter, für Lochplatte, Länge 150 mm, Hakenende gerade, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150282 |  | Schräghaken, für Lochplatte, Länge 40 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben                              |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150283 |  | Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 35 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150285 |  | Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 55 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |
| 150286 |  | Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 75 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben |