

Rollcart Beistellwagen

Traglast 250 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1080 x 630
mm, Etage(n) aus Holz, Konstruktion
aus Stahl (verschweißt) mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 203186



Rollcart Beistellwagen

Traglast 250 kg

Beistellwagen

- Traglast 250 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1080 x 630 mm
- Höhe x Länge x Breite 1250 x 1250 x 640 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Rad Ausstattung Lenkrollen mit Feststellern

Wagentyp	Beistellwagen	Material	Stahl
Traglast	250 kg	Material Verarbeitung	verschweißt
Ladeflächenlänge	1080 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	630 mm	Euronorm	nein
Länge Etagen	630 mm	Etagenausrichtung	gerade
Breite Etagen	630 mm	Aufbauten	keine
Höhe	1250 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	4 Stück	Radanordnung	rechteckig
Material Etage(n)	Holz	Durchmesser Rad	160 mm
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Radlager	Rillenkugellager
Länge	1250 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	640 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	TPE	Garantie	5 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	49 kg