

Citizen CL-E331 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - RS232 - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CLE331XEWXXX
EAN/UPC	5060198390449



Beschreibung

Citizen CL-E331 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, RS232 - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CL-E331 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.6 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, RS232
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Druckersprache	ZPL II
Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
Medientyp	Endlosetiketten
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, doppelte Abrisskante
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Hi-Lift-Metallmechanismus, ClickClose-Verschluss
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.8 cm x 26.6 cm x 17.3 cm



Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.