

**Artikelnummer:** 129731

**Kurzbeschreibung:** Rollplatte, Kunststoff, mit 2 Seitengittern und 1 Rückwand, Höhe 1650 mm, enzianblau RAL5010

**Langbeschreibung:** Rollplatte, Kunststoff, mit 2 Seitengittern und 1 Rückwand, Höhe 1650 mm: Kunststoff-Rollplatte (724 x 815 mm) mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen (a'Ëœ 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen. Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohra'Ëœ 22 mm Traglast: 500 kg 2 Seitengitter, Nutzhöhe: 1450 mm Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen (12 x 3 mm), 2 x waagerechte Flacheisen (12 x 3 mm), 1 x Querrohr (a'Ëœ 16 mm) 1 x Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit den Seitengittern Oberfläche: pulverbeschichtet Gewicht: 28,5 kg Maße: B 724 x T 815 x H 1650/1450 mm



**EAN/GTIN:** 4260316448088