

**Artikelnummer:** 133927

**Kurzbeschreibung:** Bauer Auffangwanne Typ AW8, rot (RAL 3000)

**Langbeschreibung:** Bauer Auffangwanne Typ AW8, ideal zur Lagerung von max. 8 Fässern je 200 L: Die Bauer Auffangwanne Typ AW8 ist Stahlblech lackiert oder feuerverzinkt und eignet sich ideal zur Lagerung von maximal 8 Fässern je 200 Liter. Mit der Bauer Auffangwanne Typ AW8 lagern Sie flüssige Gefahrstoffe sicher. Zur Lagerung von maximal 8 Fässern mit jeweils 200 Litern eignet sich die Bauer Auffangwanne Typ AW8 ideal. Mit der Auffangwanne ist Sicherheit bei der Lagerung von flüssigen Gefahrstoffen gewährt, die Konstruktion besteht aus 3 mm starkem



Stahlblech. Die Unterfahrhöhe beträgt 100 mm und das Gitterrost ist verzinkt. Die Bauer Auffangwanne vom Typ AW8 ist mit 60-Liter-Fässern oder Kleingebinden kombinierbar. Die Tragfähigkeit beträgt 1000 kg/m<sup>-2</sup> und das Auffangvolumen 240 Liter. Zur Auswahl stehen im Schäfer Shop unterschiedliche Farben. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 erhältlich. Weitere Details: Lagerung von max. 8 Fässern a 200 Liter Auch mit 60 L Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm Unterfahrhöhe: 100 mm Gitterrost verzinkt, Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>-2</sup> Auffangvolumen: 240 Liter Farben: orange (RAL 2000), rot (RAL 3000), blau (RAL 5012), grün (RAL 6011), mausgrau (RAL 7005) oder verzinkt Gewicht: 190 kg (lack.) Maße: L 2650 x B 1300 x H 210 mm

**EAN/GTIN:** 4052462000025