

Artikelnummer: 305139

Kurzbeschreibung: Stationärer Hubtisch
TRSHT1T

Langbeschreibung: Stationäre Hubtische TRSHT mit Dreifachscheren: Stationäre Hubtische aus der TRSHT Reihe können sowohl direkt auf dem Fußboden montiert, als auch in diesen eingelassen werden. In den Boden eingelassen ist er eine platzsparende Variante. Stationäre Hubtische werden hauptsächlich zur Verladung oder Bestückung in Lagern, Speditionen oder in Industriebetrieben eingesetzt. Die elektrischen Hubtische der TRSHT-Serie mit einer Dreifachscheren, haben eine maximale Tischhöhe von 3000 mm und eine Tragfähigkeit bis 2000 kg.

Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung externes Bedienteil mit ca. 3 m Zuleitung
hochwertige Pulverbeschichtung stabile Scherenverstreben Netzspannung: 380 V
Sicherheitsabstände zwischen den Hubscheren umlaufender Schutzrahmen Plattformgröße (lxb): 1700 x 1000 mm Hubmotor: 2,2 kW Netzspannung (V/A): 380/16 Modell TRSHT1T Tragfähigkeit (Q): 1000 kg Hubbereich (h): 470 - 3000 mm Hubgeschwindigkeit: 30 - 40 Ma sse: L 1700 x B 1000 x H 470 mm Gewicht: 450 kg Modell TRSHT2T Tragfähigkeit (Q): 2000 kg Hubbereich (h): 560 - 3000 mm Hubgeschwindigkeit: 45 - 50 Ma sse: L 1700 x B 1000 x H 560 mm Gewicht: 750 kg



EAN/GTIN: 4260151125922