


N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 45  
CM  
S857YMX02E



#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Der flexible Geschirrspüler mit Besteckschublade, zeigt mit TimeLight die verbleibende Restlaufzeit an.

- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	.....B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	.....51 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 8.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	..... 3:45 h
Geräuschwert:	..... 43 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 36.0 kg
Bruttogewicht:	..... 37.8 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 205 cm
EAN-Nummer:	..... 4242004275954
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 45  
CM  
S857YMX02E

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanzrocknen, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsysteme

- Flex II Korbsystem
- Flex Besteckschubde
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- TimeLight
- EmotionLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Integrierter Glasschutz
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 45  
CM  
S857YMX02E

Maßzeichnungen

