

 ETERNASOLID



EINSATZBEREIT.
IMMER. ÜBERALL.

MULTICART
ETAGENWAGEN, ROLLWAGEN UND ZUBEHÖR



Inhalt

- 004 MULTICART ETAGENWAGEN
- 006 FARBAUSWAHL MULTICART ETAGENWAGEN
- 008 MULTICART ROLLWAGEN
- 013 FARBAUSWAHL MULTICART ROLLWAGEN
- 014 ZUBEHÖR MULTICART ROLLWAGEN

*Der Allzweck-Helfer
auf Rollen*

MULTICART

Ob Lebensmittel, Büromaterial oder Werkzeug – Die Einsatzgebiete des MULTICART Etagenwagens sind vielseitig und werden durch *Ihren* Bedarf täglich erweitert.

Der solide Etagenwagen trägt Lasten bis 50 kg je Boden und transportiert diese dank hochwertigen Leichtlaufrollen zuverlässig und leise. Die Materialkombination aus Edelstahlrahmen und HPL-Vollmaterial ermöglicht eine extrem gute Haltbarkeit und mühelose Hygiene.



ETAGENWAGEN W12

Qualität	HPL-Vollmaterial, kratzfest
Ausführung	- Gestell aus rostfreiem Edelstahl, Ø 30 mm - 2 Böden - Maximale Belastbarkeit: 50 kg pro Boden - 4 gummierte Doppelaufrollen mit Feststeller, Durchmesser: 7,5 cm



92760	50 x 35 x 92 cm (B x T x H) 2 Böden
92860	50 x 35 x 102 cm (B x T x H) 2 Böden und Reling 3-seitig

Zubehör

92787	Zwischen-Reling W1 für Etagenwagen W12 und W13, 3-seitig, stufenlos höhenverstellbar
-------	--



WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 6

ETAGENWAGEN W13

Qualität	HPL-Vollmaterial, kratzfest
Ausführung	- Gestell aus rostfreiem Edelstahl, Ø 30 mm - 3 Böden - Maximale Belastbarkeit: 50 kg pro Boden - 4 gummierte Doppelaufrollen mit Feststeller, Durchmesser: 7,5 cm



92761	50 x 35 x 92 cm (B x T x H) 3 Böden
92861	50 x 35 x 102 cm (B x T x H) 3 Böden und Reling 3-seitig

Zubehör

92787	Zwischen-Reling W1 für Etagenwagen W12 und W13, 3-seitig, stufenlos höhenverstellbar
-------	--



WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 6



92787 – Zwischen-Reling W1



ETAGENWAGEN W22

- Qualität** HPL-Vollmaterial, kratzfest
- Ausführung**
- Gestell aus rostfreiem Edelstahl, Ø 30 mm
 - 2 Böden
 - Maximale Belastbarkeit: 50 kg pro Boden
 - 4 gummierte Doppelaufrollen mit Feststeller, Durchmesser: 7,5 cm



92762 70 x 45 x 92 cm (B x T x H)
2 Böden

92862 70 x 45 x 102 cm (B x T x H)
2 Böden und Reling 3-seitig

Zubehör

92788 Zwischen-Reling W2 für Etagenwagen W22 und W23, 3-seitig, stufenlos höhenverstellbar



WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 6

ETAGENWAGEN W23

- Qualität** HPL-Vollmaterial, kratzfest
- Ausführung**
- Gestell aus rostfreiem Edelstahl, Ø 30 mm
 - 3 Böden
 - Maximale Belastbarkeit: 50 kg pro Boden
 - 4 gummierte Doppelaufrollen mit Feststeller, Durchmesser: 7,5 cm



92763 70 x 45 x 92 cm (B x T x H)
3 Böden

92863 70 x 45 x 102 cm (B x T x H)
3 Böden und Reling 3-seitig

Zubehör

92788 Zwischen-Reling W2 für Etagenwagen W22 und W23, 3-seitig, stufenlos höhenverstellbar



WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 6




92788 - Zwischen-Reling W2

FARBEN

Farbkürzel hinter Artikelnummer angeben

-GR	Grün
-AH	Ahorn hell
-WS	Weiß
-BL	Blau
-OR	Orange



Grün



Ahorn hell
(Optik Holzmaserung)



Weiß



Blau



Orange



*Auf einen Blick
überzeugend*

- BEQUEME HÖHE
- VIELSEITIG EINSETZBAR
- KOMPAKT UND HANDLICH
- SOLIDE BAUWEISE
- MÜHELOSE HYGIENE



Durchdacht bis ins kleinste Detail

MULTICART

Die MULTICART Serie verbindet größtmögliche Anwendungsvielfalt mit herausragender Qualität und Haltbarkeit.

Dank antibakterieller Arbeitsplatte und pflegeleichten, desinfizierbaren Oberflächen ist eine gute und einfache Hygiene gewährleistet. Der Korpus besteht aus hochwertigen Platten der Qualitätsklasse E1 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer. Mit vier Leichtlaufrollen (zwei davon mit Bremse) lässt sich der MULTICART mühelos und leise zum Zielort schieben.

Eine große Auswahl an attraktiven Farben unterstreicht die Vielfalt unseres Multitalents. Suchen Sie sich einfach das passende Modell für Ihr Vorhaben aus. Der Anwendungsvielfalt der Multicarts sind keine Grenzen gesetzt.



Verstellbarer Eimerspender



DESINFEKTIONSWAGEN T11 MIT SPENDERHALTERUNG UND DESINFEKTIONS- SPENDER FÜR 500-ml-EUROFLASCHEN

Qualität	Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Höhenverstellbarer Zwischenboden - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand - Verstellbarer Eimerspender aus Edelstahl - Armhebelspender für 500-ml-Euroflaschen, aus rostfreiem Aluminium, mit langem Armhebel (14 cm) - Lieferung ohne Flasche und Eimer - 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller - Tür mit Einzugsdämpfung - Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern/Scharnieren - Arbeitsplattenhöhe: 90 cm - Gesamthöhe: 125 cm - Optional kann ein Abfallsammler an den Wagen gekoppelt werden

Außenmaße

Innenmaße



92464 40 x 50 x 125 cm (B x T x H) 36 x 44 x 70 cm (B x T x H)

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 13

Zubehör

92645	1-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen
92646	2-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen
92647	3-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen
92648	4-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN ABFALLSAMMLERN AUF SEITE 14

HYGIENEWAGEN T12 MIT FESTEM ABFALLSAMMLER UND 3-FACH HANDSCHUHBOXHALTERUNG

Qualität	Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Höhenverstellbarer Zwischenboden - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand - 3-fach-Handschuhboxhalterung aus Edelstahl - 6 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller - Tür mit Einzugsdämpfung - Abfallsammler für Wäsche- oder Abfallsäcke (bis 120 Liter) - Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern/Scharnieren - Arbeitsplattenhöhe: 90 cm - Gesamthöhe: 150 cm

Außenmaße

Innenmaße



92218 40 x 70 x 150 cm (B x T x H) 36 x 44 x 70 cm (B x T x H)

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 13



MULTIFUNKTIONSWAGEN T21 MIT RÜCKWAND, 2 DREHTÜREN, 2 SCHUBLADEN UND SCHIEBEGRIFF

Qualität	Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Höhenverstellbare Zwischenböden - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand - 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller - Türen und Schubladen mit Einzugsdämpfung - Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern/Scharnieren - Schiebegriff aus Edelstahl - Arbeitsplattenhöhe: 90 cm - Gesamthöhe: 125 cm

	Außenmaße	Innenmaße	
92635	79 x 50 x 125 cm (B x T x H)	Tür: 36 x 46 x 52 cm (B x T x H) Schublade: 28 x 37,5 x 14 cm (B x T x H)	

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 13



MULTIFUNKTIONSWAGEN T22 MIT EINER DREHTÜR LINKS, 4 SCHUBLADEN RECHTS UND SCHIEBEGRIFF

Qualität	Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Höhenverstellbarer Zwischenboden - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand - 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller - Tür und Schubladen mit Einzugsdämpfung - Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270° Topfbändern/Scharnieren - Schiebegriff aus Edelstahl - Arbeitsplattenhöhe: 90 cm

	Außenmaße	Innenmaße	
92633	79 x 50 x 90 cm (B x T x H)	Tür: 36 x 46 x 70 cm (B x T x H) Schublade: 28 x 37,5 x 14 cm (B x T x H)	

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 13



MULTIFUNKTIONSWAGEN T23 MIT 8 SCHUBLADEN UND SCHIEBEGRIFF

Qualität	Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer	
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand - 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller - Schubladen mit Einzugsdämpfung - Schiebegriff aus Edelstahl - Arbeitsplattenhöhe: 90 cm 	

	Außenmaße	Innenmaße	
92704	79 x 50 x 90 cm (B x T x H)	Schublade: 28 x 37,5 x 14 cm (B x T x H)	

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 13



! KOPPELBAR
MIT ABFALL-/
WÄSCHESAMMLER

INFEKTIONSWAGEN T13 MIT HANDSCHUHBOX-HALTERUNG UND DESINFEKTIONS- SPENDER FÜR 500-ml-EUROFLASCHEN

Qualität	Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer	
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Höhenverstellbarer Zwischenboden - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand - Handschuhboxhalterung aus Edelstahl - Armhebelspender für 500 ml Euroflaschen, aus rostfreiem Aluminium, mit langem Armhebel (14 cm) - Lieferung ohne Flasche und Handschuhe - 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller - Tür mit Einzugsdämpfung - Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern/Scharnieren - Arbeitsplattenhöhe: 90 cm - Gesamthöhe: 150 cm - Optional kann ein Abfallsammler an den Wagen gekoppelt werden 	

	Außenmaße	Innenmaße	
92465	40 x 50 x 150 cm (B x T x H)	36 x 44 x 70 cm (B x T x H)	

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 13

Zubehör

92645	1-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen
92646	2-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen
92647	3-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen
92648	4-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN ABFALLSAMMLERN AUF SEITE 14



ARBEITSWAGEN T14 MIT SCHUBLADE UND DREHTÜR

- Qualität** Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer
- Ausführung**
- Höhenverstellbarer Zwischenboden
 - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand
 - 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller
 - Tür und Schublade mit Einzugsdämpfung
 - Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern/Scharnieren
 - Arbeitsplattenhöhe: 90 cm

	Außenmaße	Innenmaße
92469	40 x 50 x 90 cm (B x T x H)	36 x 44 x 56 cm (B x T x H)
		Schublade: 28 x 37,5 x 14 cm (B x T x H)

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 13



**KOPPELBAR
MIT ABFALL-/
WÄSCHESAMMLER**

ARBEITSWAGEN T15 MIT MÜLLEIMER, HANDSCHUHBOX-HALTERUNG UND DESINFEKTIONSSPENDER FÜR 500-ML-EUROFLASCHEN

- Qualität** Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer
- Ausführung**
- Höhenverstellbarer Zwischenboden
 - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand
 - Handschuhboxhalterung aus Edelstahl
 - Armhebelspender für 500 ml Euroflaschen, aus rostfreiem Aluminium, mit langem Armhebel (14 cm)
 - Lieferung ohne Flasche und Handschuhe
 - 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller
 - Tür und Schublade mit Einzugsdämpfung
 - Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern/Scharnieren
 - Arbeitsplattenhöhe: 90 cm
 - Gesamthöhe: 150 cm
 - Optional kann ein Abfallsammler an den Wagen gekoppelt werden

	Außenmaße	Innenmaße
92478	40 x 50 x 150 cm (B x T x H)	36 x 44 x 56 cm (B x T x H)
		Schublade: 28 x 37,5 x 14 cm (B x T x H)

Zubehör

92645	1-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen
92646	2-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen
92647	3-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen
92648	4-fach Abfallsammler koppelbar an Wagen

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN ABFALLSAMMLERN AUF SEITE 14



DOKUMENTENWAGEN T16 MIT LAPTOPAUSZUG, 2 DOKU-AUSZÜGEN UND SCHUBLADE

Qualität	Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand - 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller - Schublade und Doku-Auszüge mit Einzugsdämpfung - Abschließbar, mit 2 Schlüsseln (Zentralschloss) - Arbeitsplattenhöhe: 100 cm - Laptopauszug: 40 x 27 cm (B x T)

	Außenmaße	Innenmaße	
92498	47 x 52 x 100 cm (B x T x H)	Dokumentenauszüge: 33,5 x 35 x 26 cm (B x T x H) Schublade: 35 x 41,5 x 6 cm (B x T x H)	

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 13



DOKUMENTENWAGEN T17 MIT 2 DOKU-AUSZÜGEN UND SCHUBLADE

Qualität	Korpus Qualitätsklasse E1, beidseitige Melaminharzbeschichtung, ABS-Umleimer
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand - 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller - Schublade und Doku-Auszüge mit Einzugsdämpfung - Abschließbar, mit 2 Schlüsseln (Zentralschloss) - Arbeitsplattenhöhe: 100 cm

	Außenmaße	Innenmaße	
92476	47 x 52 x 100 cm (B x T x H)	Dokumentenauszüge: 33,5 x 35 x 26 cm (B x T x H) Schublade: 35 x 41,5 x 8 cm (B x T x H)	

WEITERE INFORMATIONEN ZUR FARBAUSWAHL AUF SEITE 13

*So individuell
wie Ihr Alltag!*

BITTE
IMMER DAS
FARBKÜRZEL
MIT ANGEBEN



ROT



ORANGE



GELB



BEIGE



WEISS



GRÜN

FRONT-DEKORFARBEN

Farbkürzel hinter Artikelnummer angeben

-RO	Rot
-OR	Orange
-GE	Gelb
-BE	Beige
-WS	Weiß
-GR	Grün
-KI	Kirsche
-WA	Walnuss
-BL	Blau



KIRSCH



WALNUSS



BLAU



Abbildung zeigt MULTICART-Rollwagen gekoppelt mit Abfall-/Wäschesammler.

FÜR
ABFALL- UND
WÄSCHESÄCKE



ABFALL- / WÄSCHESAMMLER KOPPELBAR

- Ausführung
- Mit Tretvorrichtung und Deckel-
einspannung mit Haftring
 - Mit Schiebegriff
 - Koppelbar an MULTICART® mit Koppelinrichtung
 - Für Abfallsäcke bis 120 Liter
 - 4 leichtläufige Rollen, davon 2 mit Feststeller
 - Deckel aus Kunststoff
 - Bitte immer die Deckelfarbe angeben
(Deckelfarben können gemischt werden)

Farben für Kunststoffdeckel

Blau, Weiß, Grün,
Rot, Gelb



Gummihaftering

92645, 92646:  92647, 92648: 

92645	Abfallsammler 1-fach	36 x 51 x 91 cm (B x T x H)
92646	Abfallsammler 2-fach	73,5 x 51 x 91 cm (B x T x H)
92647	Abfallsammler 3-fach	111 x 51 x 91 cm (B x T x H)
92648	Abfallsammler 4-fach	148,5 x 51 x 91 cm (B x T x H)



Gummihafring

KOMBISAMMLER

KOPPELBAR, INKL. ABFALLSAMMLER "KLAPPI"

- Ausführung
- Mit Tretvorrichtung und Deckeinspannung mit Hafring
 - Mit Schiebegriff
 - Inklusive Abfallsammler „Klappi“ mit Fußbedienung
 - Koppelbar an MULTICART® mit Koppeleinrichtung
 - Für Abfallsäcke bis 120 Liter
 - 6 leichtläufige Rollen, davon 4 mit Feststeller
 - Deckel aus Kunststoff
 - Bitte immer die Deckelfarbe angeben
[Deckelfarben können gemischt werden]

Farben für Kunststoffdeckel

Blau, Weiß, Grün,
Rot, Gelb



92945, 92946: 92947, 92948:

92945	Kombisammler 1-fach	83 x 60 x 99 cm [B x T x H]
92946	Kombisammler 2-fach	120,5 x 60 x 99 cm [B x T x H]
92947	Kombisammler 3-fach	158 x 60 x 99 cm [B x T x H]
92948	Kombisammler 4-fach	195,5 x 60 x 99 cm [B x T x H]



Textil-Wäschesack
im Sammler



TEXTIL-WÄSCHESACK

MIT FARBIGEN KENNSTREIFEN, 10 STÜCK

- Ausführung
- Wickelsack Weiß mit farbigen Kennstreifen
 - Material: 100 % Polyester, 220 g / m²
 - Schrägschnitt, selbstentleerend
 - Mit Knebelverschluss
 - Fassungsvermögen: 12 kg
 - Lieferung ohne Abfallsammler

93225	55 x 100 cm [B x H]	10 Wäschesäcke / Pack
-------	---------------------	-----------------------

Farben der Kennstreifen

Farbkürzel hinter Artikelnummer angeben

-GE	Gelb
-GR	Grün
-BR	Braun
-BL	Blau
-RO	Rot



Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.