

Körperduschen

- Hochleistungsduschkopf für ein normgerechtes Strahlbild
- integrierter Mengenregulator für ein gleichmäßiges Strahlbild unabhängig vom Wasserdruck
- Kugelhahn aus Edelstahl mit Zugstangenbetätigung
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen



**Körperdusche für Über-Tür-Montage,
Bestell-Nr. 201-246-J9**



**Körperdusche für Wandmontage, grün,
Bestell-Nr. 201-245-J9**



**Körperdusche für Wandmontage,
Edelstahl poliert,
Bestell-Nr. 201-250-J9**

Typ	BR 082 085	BR 082 095	BR 084 085	BR 084 095
Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	grün	–	grün	–
Oberfläche	pulverbeschichtet	poliert	pulverbeschichtet	poliert
Wasseranschluss	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Montage	Wandmontage	Wandmontage	Über-Tür-Montage	Über-Tür-Montage
Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 50 mit DVGW-Zulassung				
Bestellnummer	201-245-J9	201-250-J9	201-246-J9	201-251-J9
Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 75 ohne DVGW-Zulassung				
Bestellnummer	250-079-J9	250-080-J9	250-081-J9	250-082-J9

Notduschen-Prüfwagen

■ Notduschen-Prüfwagen zur Funktionsprüfung von Notduschen

- fahrbarer, mit 4 Rollen ausgestatteter Auffangbehälter aus Kunststoff, 30 Liter Volumen
- zwei in den Behälter integrierte Griffmulden
- eine Ablassschraube zur Entleerung z. B. über einem Bodenablauf
- Trichter aus Kunststoff, Ø 440 mm, Höhe 160 mm
- Auffang- und Gesamthöhe 2100 mm
- Aluminiumrohr, Ø 47 mm, steckbar, nicht ausziehbar
- 3-teilig zerlegbar für platzsparende Lagerung
- Gesamtgewicht 7 kg

NEU

Bestell-Nr. 259-442-J9



i Mit dem Notduschen-Prüfwagen kann die Funktionsprüfung schnell und einfach durchgeführt werden. Der Wagen ist 3-teilig zerlegbar zur einfachen Unterbringung. Die Höhe des aufgebauten Prüfwagens beträgt 2100 mm und wird zum Test unter der Notdusche positioniert. Der Auffangbehälter fasst ca. 30 Liter Volumen. Die Entleerung erfolgt z. B. über einem Bodenablauf durch eine Ablassschraube.