

Blume Förderanlagen courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 20 mm, largeur
du convoyeur 300 mm,
empattement 25 mm



Numéro d'article: 121898



Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à petits rouleaux

Courbe 45°

courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux

- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 20 mm
- largeur du convoyeur 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 25 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 75 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur	340 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	75 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	25 mm
flexion	45 °	hauteur de cadre	70 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	20 mm

matériau de roulette	acier	matériau de cadre	acier
diamètre de rouleau	20 mm	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	300 mm	Poids	15,5 kg

Accessoires

429248		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, au-dessus de la tête
551886		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, au-dessus de la tête