

poteaux de voirie

forme rond, hauteur x diamètre 1160 x 60 mm, en plastique coloris blanc/rouge, rétro réfléchissant, modèle fixe, à sceller

Numéro d'article: 360855



Poteau de signalisation






poteaux de voirie

- forme rond
- hauteur x diamètre 1160 x 60 mm
- hauteur au-dessus du sol 900 mm
- en plastique coloris blanc/rouge, rétro réfléchissant
- modèle fixe
- à sceller

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	fonction automatique	non
système de barrières	poteaux de voirie	type de fixation	à sceller
forme	rond	matériau	plastique
hauteur	1160 mm	couleur	blanc/rouge
hauteur au-dessus du sol	900 mm	type de surface	rétro réfléchissant
diamètre	60 mm	exécution montant	modèle fixe
rabattable	non	Poids	1,64 kg

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu