

## roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en orange, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage plastique sur jante plastique



Numéro d'article: 532082

## Chariot à bac

**notamment pour faciliter le transport de bacs norme Europe**

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- châssis en orange
- structure en ABS
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- Avec bandage plastique sur jante plastique
- moyeu avec palier lisse

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	plastique
type de rouleur	roule-bacs	matériau de jante	plastique
charge	250 kg	roulement	palier lisse
norme européenne	oui	Ø de roue	100 mm
longueur de plateau	600 mm	longueur	600 mm
largeur de plateau	400 mm	largeur	400 mm
plateforme	ouvert	couleur	orange
matériau	ABS	Poids	3,5 kg

nombre/type de roulettes 4 roulettes pivotantes

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique