



1

2

b	Länge l ±0,25	a	h	r
12	55*	8	40	8
12	88*	8	40	8
12	100	8	40	8
12	120*	8	40	8
12	180*	8	40	8
12	200	8	40	8
12	235*	8	40	8

* geeignet für 19"-Gehäuseteknik

Ausführung

3

- **GN 427**
Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt ○ **SR**
 - eloxiert, naturfarben ○ **EL**
- **GN 427.5**
Edelstahl 1.4301
matt gestrahlt
- *Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- **RoHS**

Hinweis

Bügelgriffe GN 427 / GN 427.5 werden aus gebogenem Aluminium- bzw. Edelstahlprofil hergestellt.

siehe auch...

- *Bügelgriffe GN 425 (Aluminium / Edelstahl) → Seite 147*

Bestellbeispiel (Aluminium)

GN 427-12-120-EL

- | | |
|---|------------|
| 1 | b |
| 2 | Länge l |
| 3 | Oberfläche |

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 427.5-12-180

- | | |
|---|---------|
| 1 | b |
| 2 | Länge l |