

Termékinformációk

11 82 130

Elektronikai huzalcsupaszító olló



- Max. 0,75 mm² vezető keresztmetszetű egy-, több- és finomhuzalos vezetékek vágásához és csupaszításához
- Hegyes ollófej a csupaszító lyuk felett, a finom huzalok szűkös területeken végzett pontos vágására
- Egyszerű beállítás a kívánt huzal- vagy pászmaátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
- Nyitórugóval
- Speciális szerszámacél, olajban edzett

MM

Általános

Cikkszám	11 82 130
EAN	4003773071648
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	85 g
Méret	140 x 76 x 18 mm

Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,01 – 0,75 mm ²
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 0,03 — 1,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

