

Productinformatie

88 05 180

KNIPEX Alligator®

Waterpomptang

DIN ISO 8976



- Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard


Algemeen

Artikel-nr.	88 05 180
EAN	4003773060130
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	210 g
Afmetingen	180 x 53 x 18 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	9
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 1 1/2
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	36 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 42 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Zelfklemmende functie op buizen en moeren verhindert dat de tang wegglijdt van het werkstuk. De benodigde kracht kan dan worden gebruikt voor het draaien op het werkstuk. Stevig samendrukken van de grepen is niet nodig, daardoor is er minder kracht nodig.

