

Productinformatie

98 00 09

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchromd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

Algemeen

Artikel-nr.	98 00 09
EAN	4003773019848
gewicht	29 g
Afmetingen	22 x 8 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte l max.	105 mm
Kop diam. a max.	4 mm
Kopbreedte b max.	24 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

