

fetra handtrekwagen

draagvermogen 700 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden op plaatstaal-velg

Artikelnummer: 118681



fetra
Transportgeräte



fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 700 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 700 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- draaischemelbesturing met kogelkrans
- schaarwissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	antislip
type wagen	handtrekwagen	platform uitvoering	Waterdicht
draagvermogen	700 kg	wagen uitrusting	excl. uitrusting
constructies	geen	wielen aantal/soort	4 wielen
lengte laadvlak	1200 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	800 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staal	wiellager	wiellager
hoogte	420 mm	wielstand	rechthoekig
sturing	draaischemelbesturing met kogelkrans	type rem	automatische rem
stuurstang	ja	rem functie	werkt op de voorwielen
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	oppervlak onderstel	m. poedercoating
veiligheidsgreep	ja	kleur	blijjantblauw // RAL5007
Laadvlak L x B	1200 x 800 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	garantie	10 jaar
materiaal platform	zeefdrukplaat	gewicht	62 kg