

## Rollcart Flessenkar

draagvermogen 50 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met lucht-banden

Artikelnummer: 158294



## Rollcart Flessenkar

### Draagvermogen 50 kg

Flessenkar

- draagvermogen 50 kg
- voor 1 x 11 kg propaangas fles
- hoogte x breedte 1000 x 500 mm
- passend voor flessen met Ø 300 mm
- met steekplaat met rand aan 3 zijden
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 200 mm

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	200 mm
type kar	Flessenkar	steekwagen uitrusting	steekplaat met rand aan 3 zijden
draagvermogen	50 kg	veiligheidsgreep	nee
capaciteit	1 x 11 kg propaangas	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting

voor flessen-ø	300 mm	hoogte	1000 mm
materiaal	staal	breedte	500 mm
materiaal verwerking	gelast	diepte	560 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	lucht	gewicht	12,5 kg
materiaal velg	kunststof		