

RAPIDLIFT mobiele schaarheftafel

draagvermogen 150 kg, platform
lengte x breedte 700 x 450 mm,
enkelvoudige schaar van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL2002 vermiljoen

Artikelnummer: 210857



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Schaarheftafel

Draagvermogen 150 kg

mobiele schaarheftafel

- draagvermogen 150 kg
- platform lengte x breedte 700 x 450 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- hefuitvoering handmatig met pedaal
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- met duwbeugel in RAL9005 gitzwart
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 950 x 450 mm
- gewicht 45 kg



Technische details

hijswerktuig hefswagen



materiaal platform staal

heftafeltype	mobiele schaarheftafel	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	150 kg	materiaal rollen	polyurethaan
lengte platform	700 mm	wiel-ø	100 mm
breedte platform	450 mm	lengte	950 mm
hefhoogte (min.)	265 mm	breedte	450 mm
hefhoogte (max.)	755 mm	wiegfunctie	nee
	1000 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
hefbewegingen aantal tot max. ho	22 stuks	kleur platform	vermiljoen // RAL2002
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig met pedaal	kleur schaar	vermiljoen // RAL2002
bediening wielonderstel	handmatig	kleur beugel	gitzwart // RAL9005
greep	duwbeugel	gewicht	45 kg
materiaal	staal		

Gerelateerde Producten

210865		rollenelement, voor schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, star, hoogte x lengte x breedte 64 x 1010 x 520 mm
210866		rollenelement, voor schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, draaibaar, hoogte x lengte x breedte 92 x 710 x 520 mm

Dit past ook bij ...

147738		PE-palleteopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm
521526		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood
526741		magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag