

## flessentakel

### PULLMASTER II

trekbelasting 1000 kg, hefhoogte 3 m, aantal kettingbundels 1

Artikelnummer: 222580



## Takeel PULLMASTER II

flessentakel PULLMASTER II

- trekbelasting 1000 kg
- hefhoogte 3 m
- aantal kettingbundels 1
- behuizing van staal
- haak van staal
- ketting met corrosiebeschermende zinklaag
- draaibare draag- en lasthaak
- bouwhoogte 332 mm
- breedte x diepte 136 x 147 mm
- hefkracht 32,4 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- ketting conform DIN EN 818-7-T

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	bouwhoogte	332 mm
hijswerktuigtype	flessentakel	breedte	136 mm
trekbelasting	1000 kg	diepte	147 mm
hefhoogte	3 m	lengte bedieningsketting	2,5 m
bediening heffing	handmatig	haaktype	draaibare draag- en

			lasthaak
hefkracht	32,4 daN	materiaal haak	staal
aantal bundels	1 stuks	opening haak	32 mm
materiaal behuizing	staal	norm	DIN EN 818-7-T (ketting)
oppervlak ketting	verzinkt	gewicht	11,5 kg