

Treston

poste de travail ESD

TED

hauteur x largeur x profondeur 630 - 1270 x 900 x 800 mm, panneau en aggloméré avec plastification finition gris, piètement en T en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 230199



TRESTON

2 YEARS WARRANTY



Treston poste de travail ESD TED

- hauteur x largeur x profondeur 630 - 1270 x 900 x 800 mm
- force 200 kg
- panneau en aggloméré avec plastification finition gris
- piètement en T en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
- 2 années de garantie



Détails techniques

type de meuble	table	matériau de plaque	aggloméré
type de table	poste de travail	surface de plaque	plastifié

hauteur	630-1270 mm	couleur de la plaque	gris
largeur	900 mm	forme de châssis	piètement en T
profondeur	800 mm	matériau de châssis	acier
charge	200 kg	surface de châssis	revêtement poudre époxy
hauteur réglable	oui	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
réglage en hauteur via	moteur électrique	garantie	2 années
conducteur d'électricité	oui	Poids	46 kg

Accessoires

149664		soubassement de tiroir, pour table de travail, largeur x profondeur 300 x 454 mm, 1 tiroir(s)
149665		soubassement de tiroir, pour table de travail, largeur x profondeur 300 x 454 mm, 2 tiroir(s)
230174		fixation pour bloc tiroirs 30/35, pour table de travail, en RAL7035 gris clair
230176		sol pour table de travail, largeur x profondeur 1500 x 300 mm, avec bord de protection, inclinable, en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
230177		sol pour table de travail, largeur x profondeur 1500 x 400 mm, avec bord de protection, inclinable, en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
230178		corbeille à courrier pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 50 x 159 x 210 mm, pour DIN A5, dévidoir pour ruban adhésif et scanner à main, en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
230180		corbeille à courrier pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 50 x 159 x 210 mm, pour DIN A5, dévidoir pour ruban adhésif et scanner à main, en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
230212		tubes perforés à crans pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 400 x 70 x 100 mm, avec bride, fixation à visser, en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
230213		tubes perforés à crans pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 790 x 70 x 100 mm, avec bride, fixation à visser, en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

216909		Sachet plat antistatique, en polyéthylène en rose, épaisseur 100 µm, longueur x largeur intérieure 400 x 300 mm
221146		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 9