

## antivermoeidheidsmat

### Arnhem

metergoed, hoogte x breedte 12,7 x 910 mm, van microcellulair vinyl (geschuimd) met traanplaat-oppervlak van Dyna Shield™ in grijs, antislip



Artikelnummer: 235513



### antivermoeidheidsmat


- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor gemiddeld gebruik
- metergoed
- hoogte x breedte 12,7 x 910 mm
- van microcellulair vinyl (geschuimd) met traanplaat-oppervlak van Dyna Shield™ in grijs
- afgeschuinde randen verminderen het struikelgevaar
- antislip

## Technische details





uitrusting werkplaats	vloerbedekking	kleur	grijs
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	hoogte	12,7 mm
confectionering	metergoed	breedte	910 mm

geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	vloerbedekking functie	antislip
plaats van toepassing	binnen	elektrisch geleidend	nee
materiaal loopvlak	microcellulair vinyl	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal verwerking	geschuimd	berijdbaar	nee
oppervlak vloerbedekking	traanplaatprofiel	gewicht	3,5 kg

## Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafellegers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht