

## aluminium steekwagen

draagvermogen 100 kg, steekplaat breedte x diepte 483 x 343 mm, snel en plaatsbesparend inklapbaar, onderstel in rood/zilverkleur, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 239555



### aluminium steekwagen



- draagvermogen 100 kg
- steekplaat breedte x diepte 483 x 343 mm
- hoogte x breedte 1080 x 483 mm
- snel en plaatsbesparend inklapbaar
- ladingbeveiliging door spanband
- constructie van aluminium
- onderstel in rood/zilverkleur
- wielen met massief rubber-banden

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	ladingbeveiliging	spanband
type kar	zakkensteekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	100 kg	hoogte	1080 mm
breedte schep	483 mm	in-/uitklaphoogte	788 mm

diepte schep	343 mm	breedte	483 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapbreedte	483 mm
in-/uitklapbaar	ja	in-/uitklapdiepte	64 mm
klapfunctie	snel en plaatsbesparend inlapbaar	kleur	rood/zilverkleur
trapslede	nee	gewicht	6 kg

## Dit past ook bij ...

221142		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 7
527530		stapelbak, hoogte x lengte x breedte 180 x 400 x 300 mm, inhoud 15 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten