

Cascoo ruggat-zwenkwiel met rem



banden polypropyleen, diameter 75 mm, naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, naaf lengte 28 mm, centrale rem, velg van polypropyleen, bevestiging met ruggat, Ø 11 mm



Artikelnummer: 243582

ruggat-zwenkwiel met rem

- banden polypropyleen
- diameter 75 mm
- naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- naaf lengte 28 mm
- centrale rem
- velg van polypropyleen
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met ruggat, Ø 11 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transportapparaatwielen	ruggat	11 mm
bouwmodel	zwenkwiel	materiaal behuizing	staal
banden	polypropyleen	rem	centrale rem
wiel-ø	75 mm	draadvangkappen	nee
materiaal velg	polypropyleen	naaf lengte	28 mm
wiellager	zwenklager	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

bevestigingselement ruggat

gewicht 0,242 kg