

## poteaux de voirie

forme rond, hauteur x diamètre 1160 x 60 mm, en plastique coloris blanc/rouge, rétro réfléchissant, modèle fixe, à sceller

Numéro d'article: 360855



## Poteau de signalisation






poteaux de voirie

- forme rond
- hauteur x diamètre 1160 x 60 mm
- hauteur au-dessus du sol 900 mm
- en plastique coloris blanc/rouge, rétro réfléchissant
- modèle fixe
- à sceller

## Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	fonction automatique	non
système de barrières	poteaux de voirie	type de fixation	à sceller
forme	rond	matériau	plastique
hauteur	1160 mm	couleur	blanc/rouge
hauteur au-dessus du sol	900 mm	type de surface	rétro réfléchissant
diamètre	60 mm	exécution montant	modèle fixe
rabattable	non	Poids	1,64 kg

## Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu