

## WSM

### supports cycles



hauteur x longueur x profondeur 620  
- 720 x 2100 x 390 mm, 2 x 6  
emplacements de réglage  
(utilisation double face), pour 55 mm  
roues larges, structure en acier  
(vissé) avec revêtement en zinc anti-  
corrosion



Numéro d'article: 500737

### WSM Support cycles

supports cycles



- hauteur x longueur x profondeur 620 - 720 x 2100 x 390 mm
- 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 350 mm
- structure en acier (vissé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
- peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- montants conçu pour un montage en série
- à cheviller
- livré matériel de montage inclus
- Produit livré démonté

### Détails techniques

|                         |                 |                      |                                |
|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| équipement d'extérieur  | supports cycles | fonction montant     | conçu pour un montage en série |
| type de supports cycles | supports cycles | installation         | tablette                       |
| hauteur                 | 620-720 mm      | type de fixation     | à cheviller                    |
| longueur                | 2100 mm         | matériau             | acier                          |
| profondeur              | 390 mm          | matériau de finition | vissé                          |
| largeur de pneu         | 55 mm           | surface de montant   | galvanisé                      |

|                                  |   |                     |                            |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| nombre d'emplacements de réglage | 2 x 6                                     | volume de livraison | matériel de montage inclus |
| utilisation                      | double face                               | livraison           | démonté                    |
| écartement des roues             | 350 mm                                    | Poids               | 43,2 kg                    |
| exécution montant                | peu encombrant grâce au décalage haut/bas |                     |                            |

## Accessoires

|        |   |                                      |
|--------|---|--------------------------------------|
| 505609 |  | Fixation au sol pour supports cycles |
| 505610 |  | Fixation au sol pour supports cycles |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221309 |    | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique  |
| 224764 |   | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines   |
| 306237 |  | poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 63 l, hauteur x diamètre 500 x 400 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement ajourés   |
| 306339 |  | poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein   |
| 509310 |  | stop-trottoirs, convient pour extérieur, hauteur x largeur x profondeur 960 x 470 x 670 mm, convient pour DIN A2, cadre en aluminium anodisé coloris argent   |
| 525474 |  | banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris vert, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en vert   |
| 531400 |  | panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm  |
| 532192 |  | Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied |
| 975113 |  | toit de protection, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, toit en tôle trapézoïdale, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion RAL9002 blanc gris  |