

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 1200 x 715 x 600 mm, 9 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500782



PAVOY Ladekast Basis Plus

met enkelvoudig uittrekelement en rolgeleiding

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1200 x 715 x 600 mm
- 9 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating

- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	draagvermogen lade	50 kg
type kast	ladekast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
materiaal	plaatstaal	uittrekbare lade	85 %
materiaal verwerking	gelast	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1200 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	715 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	600 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	lades	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal	9 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm	greep	greeplijst
fronthoogte 75 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 100 mm	4 stuks	garantie	10 jaar
fronthoogte 150 mm	1 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 200 mm	2 stuks	gewicht	111 kg

Gerelateerde Producten

404281		scheidingsplaat, met 9 vakken, 2 lengteverdeler + 6 scheidingsplaten, hoogte x breedte 125 x 715 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404282		scheidingsplaat, met 9 vakken, 2 lengteverdeler + 6 scheidingsplaten, hoogte x breedte 150 x 715 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404298		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 715 mm, dikte 3 mm, in zwart
404299		geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 715 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart
404301		etiketlijst voor ladekast, breedte 715 mm, achterzijde magnetisch
500793		bak, met 42 vakken, 35 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 715 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw