

Thurmetall werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 2 voeten / 1 container, uitrusting: 7 laden, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating



THURMETALL

5 YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 501460



Thurmetall Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 75 kg
- uitvoering frame 2 voeten / 1 container
- uitrusting: 7 laden
- laden hoogte 1x50 mm / 2x75 mm / 2x100 mm / 2x150 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 500 x 600 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met greeplijst
- met beletteringsstrook
- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal






- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	tafel	fronthoogte 150 mm	2 stuks
type tafel	werkbank	nuttige breedte lade	500 mm
uitvoering frame	2 voeten / 1 container	nuttige diepte lade	600 mm
vorm onderstel	4-voetonderstel	draagvermogen lade	75 kg
hoogte	840 mm	uittrekbare lade	100 %
breedte	1500 mm	uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails
diepte	700 mm	greep	greeplijst
dikte plaat	40 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
draagvermogen	75 kg	materiaal plaat	multiplex
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal onderstel	staal
elektrisch geleidend	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
werkbank uitrusting	7 laden	oppervlak front	m. poedercoating
laden aantal	7 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal x hoogte	1x50 mm / 2x75 mm / 2x100 mm / 2x150 mm	verrijdbaar	nee
fronthoogte 50 mm	1 stuks	garantie	5 jaar
fronthoogte 75 mm	2 stuks	gewicht	134 kg
fronthoogte 100 mm	2 stuks		

Gerelateerde Producten

146125		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, landen-uitvoering DE, in duifblauw, geperforeerde plaat, 5 stekkerdozen, 6 blinde afdekkingen en schakelaar uit
146127		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, landen-uitvoering CH, in duifblauw, geperforeerde plaat, 5 stekkerdozen, 6 blinde afdekkingen en schakelaar uit
146129		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, landen-uitvoering FR, in duifblauw, geperforeerde plaat, 5 stekkerdozen, 6 blinde afdekkingen en schakelaar uit
146131		perfoplaat voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, in duifblauw
501139		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 500 mm
501140		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm
501142		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501153		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 500 mm
501154		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm

501155		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501166		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte 500 mm, in zwart
501170		antislipmat, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte x diepte 500 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beukenmultiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs