

## vatenkantelaar

draagvermogen 360 kg, voor mobiele en rolvaten, kiepen per eindeloze ketting, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 525826



## Vatenkantelaar

### met gesloten ketting

vatenkantelaar

- draagvermogen 360 kg
- voor mobiele en rolvaten
- 1 x 200 liter vat
- 360° draaibaar
- kiepen per eindeloze ketting
- voor de opname met kraan en heftruck
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- hoogte x lengte x breedte 1010 x 650 x 1020 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 70 x 180 mm
- afstand vorkslaffen 530 mm

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal	staal
hijswerktuigtype	lastopname	oppervlak	verzinkt

last-handling	vathandling	hoogte	1010 mm
type vathandling	vatenkantelaar	lengte	650 mm
draagvermogen	360 kg	breedte	1020 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 200 liter vat	hoogte vorksloffen	70 mm
opname	met kraan en heftruck	breedte vorksloffen	180 mm
type vat	mobiele en rolvaten	inrijdbreedte	530 mm
last-handling functie	360° draaibaar	kleur uitvoering	verzinkt
kiepproces	eindeloze ketting	gewicht	85 kg