


hofe

rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 760 x 635 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 90 kg, 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisés avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisés avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 662253



hofe Rayonnages sans boulons pour classeurs

Rayonnage suivant

hofe rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 760 x 635 mm
- charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 90 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 600 mm
- 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur



- niveaux avec rebord antichute central emboîtable et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- structure en acier
- montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, traverses raidisseuses et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	bilatéral
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	matériau	acier
rayonnage modulaire	système emboîtable	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage suivant	largeur de compartiment	750 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives	profondeur de compartiment	600 mm
hauteur	2000 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
largeur	760 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	635 mm	hauteurs de classeurs	6 pièce
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de tablette	galvanisé // revêtement en plastique
charge maxi par tablette	90 kg	surface de montant	galvanisé // revêtement en plastique
charge maxi par élément	650 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
type tablette/niveau	tablette en tôle d'acier	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle, traverses raidisseuses et plateaux conf. à l'offre
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute central // rebord de tablette latéral	livraison	démonté
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	certification	GS // label de qualité RAL
tablette réglable au pas	25 mm	garantie	5 années
stabilité / raidissement / renfo	trav. raidissement	Poids	37,95 kg

Accessoires

		
150123		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
674092		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 750 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 90 kg, équipé de rebord antichute et pliage de sécurité, en acier galvanisé avec revêtement en plastique coloris RAL7035 gris clair
868419		montant pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
953347		séparateur à compartiments, sans appui mural, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

146193		mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, Avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc
528204		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris gris, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort
529925		escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium