

## RAPIDLIFT hydraulische heftruck



draagvermogen 1000 kg, vork  
lengte x breedte 1150 x 160 mm,  
zwenkwielen met nylon-banden,  
breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen  
met nylon-banden, breedte x Ø 82 x  
85 mm, hefhoogte 2350 mm /  
verlaagde hoogte 90 mm,  
telescopische mast



Artikelnummer: 968989

## RAPIDLIFT Hydraulische heftruck

### Draagvermogen 1000 kg

hydraulische heftruck

- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 85 mm
- hefhoogte 2350 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- bouwhoogte 1650 mm / uitgeschoven hoogte 2730 mm
- lengte x breedte 1600 x 720 mm
- gewicht 300 kg
- telescopische mast
- met plexiglas grijpbescherming
- onderwagen van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9005 gitzwart
- hefsteiger van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen

hijswerktuig	stapelaar	lastzwaartepunt	600 mm
type heftruck	hydraulische heftruck	materiaal zwenkwiel	nylon
draagvermogen	1000 kg	breedte zwenkwielen	50 mm
lengte vork	1150 mm	diameter zwenkwielen	200 mm
vorkbreedte	160 mm	materiaal vorkwielen	nylon
hefhoogte (max.)	2350 mm	breedte vorkwiel	82 mm
hefhoogte (min.)	90 mm	diameter vorkwiel	85 mm
mast uitvoering	telescopische mast	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	materiaal	staal
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak onderwagen	m. poedercoating
hoogte	1650 mm	oppervlak hefsteiger	m. poedercoating
hoogte uitgeschoven	2730 mm	kleur onderwagen	gitzwart // RAL9005
lengte	1600 mm	kleur hefsteiger	vermiljoen // RAL2002
breedte	720 mm	gewicht	300 kg
heffing per pomp	26 mm		