

Klapbrug

lengte x breedte 1315 x 1250 mm,
draagvermogen 2500 kg,
gewichtsbalans m.b.v.
onderhoudsvrij veersysteem, van
aluminium

Artikelnummer: 985536



Klapbrug

met vering

klapbrug

- lengte x breedte 1315 x 1250 mm
- draagvermogen 2500 kg
- gewichtsbalans m.b.v. onderhoudsvrij veersysteem
- zijdelings in de rail verschuifbaar
- van aluminium
- met GS-vignet

Technische details

uitrusting werkplaats	laadhulp	laadhulp uitrusting	gewichtsbalans m.b.v. onderhoudsvrij veersysteem
type laadhulp	klapbrug	laadhulp functie	zijdelings in de rail verschuifbaar
lengte	1315 mm	materiaal	aluminium
breedte	1250 mm	certificering	GS
hoogteverschil max.	140 mm	gewicht	90 kg

draagvermogen 2500 kg

Gerelateerde Producten

521000	.	rail voor laadbrug, lengte 2000 mm, om vast te lassen, van staal koudgewalst
521001	.	rail voor laadbrug, lengte 3000 mm, om vast te lassen, van staal koudgewalst
521004	.	rail voor laadbrug, lengte 2000 mm, om vast te lassen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
521005	.	rail voor laadbrug, lengte 3000 mm, om vast te lassen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

148637		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
202880		steekwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubberbanden, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en kravaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
400932		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil