

Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Noir

StarTech ID: SDOCKU33HB



La station d'accueil de disque dur USB 3.0 SDOCKU33HB avec hub USB de charge rapide vous permet de brancher et de permuter facilement des lecteurs HDD et SSD SATA III 2,5 pouces ou 3,5 pouces par le biais d'un port USB disponible. Doté de la prise en charge UASP, le boîtier assure une performance optimale avec une connexion USB 3.0, mais il est également rétrocompatible avec les connexions hôtes USB 2.0/1.1.

La station d'accueil de disque dur est équipée d'un hub intégré à 3 ports USB 3.0 permettant de connecter jusqu'à 3 appareils USB 3.0 de plus sur votre ordinateur à l'aide de la même connexion USB. L'un des ports du hub dispose également de capacités de charge rapide, aussi efficace qu'une prise murale pour les iPad et autres appareils mobiles. Ce port de charge rapide a spécialement été conçu pour convenir à une vaste gamme de tablettes et de smartphones.

Dotée de la prise en charge du protocole UASP, la station permet un transfert 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'elle est utilisée avec un contrôleur compatible UASP. Utilisant un protocole plus efficace que le traditionnel USB BOT (stockage de masse « Bulk-Only Transport »), l'UASP diminue la latence, augmentant ainsi de manière significative les vitesses de transfert afin de faire usage du plein potentiel de vos disques durs SATA III.

Avec la prise en charge des normes SATA I/II/III, des disques grande capacité (testés jusqu'à 4 To) et des disques durs 2,5 ou 3,5 pouces, cette station d'accueil HDD/SSD est compatible avec presque tous les disques durs SATA. De plus, elle augmente nettement les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur. De plus, la gestion configurable de l'alimentation diminue la consommation d'énergie et prolonge la vie de vos lecteurs en évitant les accès inutiles.

L'utilité de cette station d'accueil de disques durs peut être augmentée grâce à notre [adaptateur de disque dur SATA vers IDE \(SAT2IDEADP\)](#), qui vous permet d'utiliser tout disque dur IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans une station d'accueil de disque dur SATA.

La station SDOCKU33HB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Pour les spécialistes de la récupération des données qui doivent accéder rapidement aux disques pour récupérer des données
- Pour les techniciens qui effectuent régulièrement des essais ou des tests d'évaluation sur différents disques durs et qui doivent basculer entre ces derniers
- Sauvegarde rapide des données sur un support d'archivage externe
- Pour les professionnels des TI qui doivent charger des tablettes et des smartphones
- Pour les administrateurs de système qui doivent accéder rapidement aux disques pour la création d'image

Features

- Prise en charge des disques durs (HDD) SATA 2,5 et 3,5 pouces et des lecteurs à état solide (disques SSD)
- Conformité au protocole UASP
- Hub USB 3.0 intégré avec port de charge rapide
- Gestion configurable de l'alimentation
- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec une bande passante pouvant atteindre 5 Gb/s pour le transfert de données
- Design intégral noir élégant avec garniture argentée
- Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Disques compatibles	SATA
ID du chipset	VIA812+ASM1053E
Installation du disque	Amovible
Interface	USB 3.0
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Ventilateur(s)	Non
Connecteurs de disque	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Connecteurs hôte	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Femelle
Autre(s) interface(s)	1 - USB 3.0 A (5V, 2A; 9 pin; SuperSpeed) Femelle
Autre(s) interface(s)	2 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Femelle
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To et des disques durs 2,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP Support	Oui
Certifié	Oui
Microsoft WHQL	
Compatibilité système d'exploitation	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)/ Server 2008 R2, and Mac OSX, and Linux 2.6.31 and up
Couleur	Noir
Hauteur du produit	55 mm [2.2 in]
Largeur du produit	72 mm [2.8 in]
Longueur du produit	130 mm [5.1 in]
Poids du produit	350 g [12.4 oz]
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/activité
Adaptateur	Oui

d'alimentation
inclus

Center Tip Positif
Polarity

Courant d'entrée 1A

Courant de 3A
sortie

Tension d'entrée 100 ~ 240 AC

Tension de 12 DC
sortie

Type de prise M

Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %

Température de 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
fonctionnement

Température de -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
stockage

Remarque Remarque : Certains appareils ne peuvent pas être chargés et synchronisés en même temps. Si c'est le cas, déconnectez l'appareil, mettez l'interrupteur de charge active en marche et reconnectez l'appareil.

Poids brut 0.6 kg [1.4 lb]

Inclus dans le 1 - Station d'accueil de lecteur de disque dur
paquet

Inclus dans le 1 - Câble USB 3.0 (1 m)
paquet

Inclus dans le 1 - Adaptateur d'alimentation universel
paquet

Inclus dans le 1 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord/GB/UE)
paquet

Inclus dans le 1 - Manuel d'instruction
paquet

Certifications, Reports and Compatibility

