



**Typ 30** 30 Minuten Brandschutz  
geprüft nach EN 14470-1

TÜV-/MPA-  
geprüfte  
Produkte

Übereinstimmungser-  
klärung (ÜHP)

## Feuerbeständige Gefahrstoffschränke

### Gefahrstoffbox Basis-Line, mit 30 Minuten Brandschutz

- ideal verwendbar in Werkstätten oder Industriebetrieben, z.B. oberhalb von Werkbänken
- zwei selbstschließende Flügeltüren
- integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- inkl. 5-Liter Bodenauffangwanne und Befestigungsmaterial
- stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion (anthrazitgrau, RAL 7016)

#### Geprüfte Sicherheit



Typ	Box 30	Box 30-V
Ausstattung	Bodenwanne, Wandkonsole und Befestigungsmaterial	Bodenwanne, Wandkonsole, Befestigungsmaterial und Profilzylinderschloss
Maße außen B x T x H [mm]	995 x 470 x 482	995 x 470 x 482
Innenmaße B x T x H [mm]	942 x 419 x 414	942 x 419 x 414
Bestellnummer	235-884-J0	235-885-J0



#### Das Plus an Sicherheit - Profilzylinderschloss

Platzsparende Lagerung der Gefahrstoffe in der Nähe des Arbeitsplatzes



**NEU**


Bestell-Nr. 235-884-J0

### Gefahrstoffschränke Basis-Line mit Sichtfenster, 30 Min. Brandschutz



- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 30 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anlage 3) und EN 14470-1
- integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke

**Die Schränke sind wahlweise mit Einlegeböden oder Auszugswannen lieferbar**



Typ	30-93	30-94	30-96
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Maße außen B x T x H [mm]	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947
Maße innen B x T x H [mm]	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626
Traglast Einlegeboden [kg]	75	–	–
Traglast Auszugswanne [kg]	–	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	22	22
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	–	19	19
Gewicht [kg]	245	274	301
Bestellnummer (Flügeltür, grau, 7035 RAL)	235-886-J0	235-888-J0	235-890-J0
Bestellnummer (Flügeltür, gelb, 1004 RAL)	235-887-J0	235-889-J0	235-893-J0

Zubehör			
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	133-979-J0	–	–
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-978-J0	–	–
Bestellnummer Sockelblende	219-572-J0	219-572-J0	219-572-J0



Bild zeigt Schrank mit optionaler Sockelblende

Bestell-Nr. 235-886-J0