

## Rollcart Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,  
Traglast 150 kg, Schaufel Breite x  
Tiefe 300 x 225 mm, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 158316



## Rollcart 3-Stern-Treppenkarre

Traglast 150 kg

Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 570 x 640 mm
- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Sternsatz mit TPE-Bereifung



## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	260 mm
Karrentyp	Treppenkarre	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	150 kg	Bereifung Sternsatz	TPE
Schaufelbreite	300 mm	Rad-Ø Sternsatz	160 mm
Schaufeltiefe	225 mm	Sicherheitsgriff	ja
Sternsatz	3-Stern	Höhe	1300 mm
Material	Stahl	Breite	570 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	640 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Gewicht	21 kg

## Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar