

## WSM

### Raucher-Schirm

640

sechseckig, Höhe x Breite x Tiefe  
3046 x 3448 x 3448 mm, Dach aus  
Polycarbonat in transparent, Gestell  
aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in  
RAL7016 Anthrazitgrau



Artikelnummer: 215289



### WSM Raucher-Schirm 640

Raucher-Schirm

- sechseckig
- Höhe x Breite x Tiefe 3046 x 3448 x 3448 mm
- Schneelast 100 kg/m<sup>2</sup>
- Dach aus Polycarbonat in transparent
- Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

#### Technische Details

Außeneinrichtung	Überdachung	Farbe Dach	transparent
Überdachungstyp	Raucher-Schirm	Material Gestell	Stahl
Höhe	3046 mm	Oberfläche Gestell	verzinkt // beschichtet
Breite	3448 mm	Farbe Gestell	anthrazitgrau // RAL7016
Tiefe	3448 mm	Form	sechseckig
Schneelast	100 kg/m <sup>2</sup>	Anlieferung	zerlegt
Material Dach	Polycarbonat	Gewicht	450 kg

## Zubehör

215293



Tisch für Raucher-Schirm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

## Dazu passt auch ...

202021



Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau

202835



Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 1050 mm, aus Aluminium, eloxiert

504036



Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 620 x 250 x 250 mm, Abfallbehälter Inhalt 17 l, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit

527157



Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel

532192



Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt