

System-Kleinteilereiniger bio-x B60

Füllmenge 60 l, Arbeitsfläche Höhe x
Breite x Tiefe 870 x 790 x 520 mm,
Traglast 200 kg, mit fahrbarem
Gestell

Artikelnummer: 236278



10
YEARS
WARRANTY

System-Kleinteilereiniger




- Reinigungstisch
- Füllmenge 60 l
- Reinigungsmittel: wässrige Basis
- Arbeitsfläche Höhe x Breite x Tiefe 870 x 790 x 520 mm
- Tisch Höhe x Breite x Tiefe 880 x 890 x 620 mm
- Traglast 200 kg
- aus Polyethylen
- Tisch ausgestattet mit Reiniger-Erstbefüllung
- mit fahrbarem Gestell
- beheizbar bis 41°C
- Spannungsversorgung 230 V
- mit Rollen
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Kleinteilereiniger	Traglast	200 kg
Reinigungstyp	System-Kleinteilereiniger	Füllmenge	60 l
Tischtyp	Reinigungstisch	Tisch Ausführung	mit fahrbarem Gestell
Basis Reinigungsmittel	wässrige Basis	Tisch Ausstattung	Reiniger-Erstbefüllung

Material	Polyethylen	Spannungsversorgung	230 V
Farbe	grau/blau	Systemteilereiniger Funktion	beheizbar bis 41°C
Höhe Arbeitsfläche	870 mm	fahrbar	ja
Breite Arbeitsfläche	790 mm	Unterbau	Rollen
Tiefe Arbeitsfläche	520 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	880 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE45409363
Breite	890 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Tiefe	620 mm	Gewicht	145 kg

Zubehör

236279		Deckel für Reinigungstisch, aus Polyethylen in blau
236280		Lochblecheinsatz für Reinigungstisch, Breite x Tiefe 750 x 550 mm, aus Edelstahl
236282		Rollensatz für Reinigungstisch, Set bestehend aus: Lenkrollen und Feststellbremsen