

Technisch specificatieblad

Buithoekkap, voor wandgoot Rapid 80, type GK-70130

Artikelnr. 6274410



Buithoek van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van wandgoten Rapid 80 uit de systemen GK, GKH, GS en GA. De hulpstukken zijn variabel van 80° tot 100° instelbaar en inzetbaar voor symmetrische en asymmetrische kanalen.

Het deksel is niet inbegrepen, dit moet afzonderlijk worden besteld.




PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Bestelnr.	6274410
Type	GK-AH70130RW
Omschrijving 1	Buithoek
Omschrijving 2	verstelbaar
Dimensie	70x130mm
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Materiaal-afk.	PC/ABS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	18,54 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	130,50 mm
Breedte	139,00 mm
Zijhoogte	73,00 mm
Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Voor kanaalbreedte	130,00 mm
Voor kanaalhoogte	70,00 mm
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Beschermfolie	<input type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoekgedeelte	80,00 - 100,00 °