

# Mérőórák Sorozat 2

## Sorozat 2

Standard típusú mérőóra 0,001mm skálaosztással, külső gyűrű Ø 57 mm, méréstartomány 1mm.



2109S-70  
2110S-70

Metrikus ISO type

No.	Hátlap füllel	Tartomány [mm]	Tartomány/ford	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]
2110SB-10	2110S-10	1	0,1 mm	0,001 mm	0-100 (100-0)	0,9 - 1,5
2110SB-70	2110S-70	1	0,1 mm	0,001 mm	0-100 (100-0)	0,9 - 2
2109SB-10	2109S-10	1	0,2 mm	0,001 mm	0-100-0	0,9 - 1,5
2109SB-70	2109S-70	1	0,2 mm	0,001 mm	0-100-0	0,9 - 2

No.	Tömeg fül/sík [g]	Szár	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2110SB-10	149/140	8 mm	48,8	66,5	57	17,7	20	16,9	21,2	52	7,6
2110SB-70	150/141	8 mm	48,8	67,5	57	17,7	20	12,3	26,7	52	7,6
2109SB-10	148/139	8 mm	48,8	60,5	57	17,7	20	16,9	15,1	52	7,6
2109SB-70	149/140	8 mm	48,8	65,3	57	17,7	20	12,3	24,5	52	7,6

No.	Tömeg [g]
2110SB-10	140
2110SB-70	141
2109SB-10	139
2109SB-70	137

No.	EN ISO 463					
	Maximális megengedhető hiba				Ismételhetőség	Hisztézis hiba
	Minden 1/10 fordulat	Minden 1/2 fordulat	Minden 1 fordulat	Tartomány		
μm	μm	μm	μm	μm	μm	
2110SB-10	2,5	4	4,5	5	1	2
2110SB-70	2,5	4	4,5	5	1	2
2109SB-10	2,5	4	4,5	5	1	2
2109SB-70	2,5	4	4,5	5	1	2

Sorozat 2				
Funkciók	2109SB-10	2109SB-70	2110SB-10	2110SB-70
Kétoldali skála	●	●		
Folyamatos skála			●	●
Ütésálló	●	●	●	●
Nemeskő csapágy	●	●	●	●
IP64		●		●
Dupla skála köz			●	●

### Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúc, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus
21AZA320	Standard tapintócsúc, 12,1mm hosszú, Vízálló típus, Metrikus
902119	Standard tapintócsúc, 8,3mm hosszú, Vízálló típus, Metrikus
125317	Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

902119 : 2110S-70-hez  
21AZA320 és 136838 : 2109S-70-hez

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

